




Philips EcoCare
Gőzölős vasaló

100%-os gőzerő, 25%-os* energiamegtakarítás.

autom. energiamegtakarítás, 30% újrahasznosított anyag

Az innovatív funkció 100%-os gőzerőt szolgáltat a gyűrődések eltávolítása érdekében. Emellett a készülék 25%-os* automatikus energiamegtakarítást biztosít, mert csökkenti a nem hasznosított gőz mennyiségét. A vasalóban felhasznált műanyagok és alumínium 30%-a újrahasznosított.



GC3730/02

Kényelmes vasalás

- 130 grammos gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához
- Puha markolat a tartósan kényelmes vasalásért

Hosszabb élettartam

- A kettős hatású vízkömentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását

Biztonságos vasalás

- A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

Automatikus energiamegtakarítás

- Automatikus energiamegtakarítás



asimpleswitch.com

PHILIPS

Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

- Vasalótalp: SteamGlide
- Folyamatos gőzkibocsátás: 40 g/perc
- Gőzlövet: 130 g
- Független gőz
- Vízpermet
- Tápellátás: 2400 W

Egyszerű használat

- Víztartály űrtartalma: 300 ml
- Víz tartály töltése és leeresztése: Nagyméretű töltőnyílás
- Cseppzáró rendszer
- Puha markolat
- Vezeték tárolása: Kábelvezető

- Hálózati kábel hossza: 2,5 m
- Szabadságot nyújtó vezetékkezelés (forgatható): 180 fokos szabadságot nyújtó vezetékkezelés

Fenntarthatóság

- Automatikus energiamegtakarítás: 25%-kal kevesebb energiafogyasztás
- Újrahasznosított anyagok: 30 %

Vízkezelés

- Csapvízzel is használható
- Vízkömentesítés: Kettős hatású vízkömentesítés

Műszaki adatok

- Vasaló súlya: 1,6 kg
- Feszültség: 220 - 240 V

Fénypontok

Akár 130 grammos gőzlövet

A gőzlövet funkcióval a gőzlövet akár 130 g teljesítményűre növelhető, amivel a legmakacsabb gyűrődések is eltávolíthatók

Kettős hatású vízkömentesítő rendszer



A Philips gőzölős vasaló kettős hatású vízkömentesítő rendszere vízkömentesítő tablettákkal és egy egyszerű használatú vízkömentesítő funkcióval akadályozza meg a vízkő lerakódását.

Puha markolat

A puha markolat segítségével hosszú időn át kényelmesen vasalhat.

Cseppzáró rendszer



A Philips gőzölős vasaló cseppzáró rendszerének segítségével alacsony hőmérsékleten vasalhat kényes textilákat, anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcseppek okozta foltképződés miatt.

Automatikus energiamegtakarítás



Automatikus energiamegtakarítás - A Philips gőzölős vasaló innovatív funkciója 100%-os gőzerőt biztosít a gyűrődések maradéktalan eltávolítása érdekében. Emellett a készülék a teljes gőzhasznosításnak köszönhetően jelentős automatikus energiamegtakarítást garantál.



Kiadás dátuma
2015-11-10

Verzió: 6.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Akár 25%-os energiamegtakarítás az IEC 603311 alapján, az RI3320 típusal összehasonlítva, a legnagyobb fokozaton