



Philips EcoCare
Gőzölős vasaló

100%-os gőzerő, 25%-os* energiamegtakarítás.

autom. energiamegtakarítás, 30% újrahasznosított anyag

Az innovatív funkció 100%-os gőzerőt szolgáltat a gyűrődések eltávolítása érdekében. Emellett a készülék 25%-os* automatikus energiamegtakarítást biztosít, mert csökkenti a nem hasznosított gőz mennyiségét. A GC3740/02 vasalóban felhasznált műanyagok és alumínium 30%-a újrahasznosított.



GC3740/02

Kényelmes vasalás

- Puha markolat a tartósan kényelmes vasalásért
- 140 grammos gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

Hosszabb élettartam

- A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

- A gőzölős orr a nehezen elérhető szögletekbe is eljuttatja a gőzt

Biztonságos vasalás

- A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

Automatikus energiamegtakarítás

- Automatikus energiamegtakarítás

Fénypontok

Kettős hatású vízkömentesítő rendszer




A Philips gőzölős vasaló kettős hatású vízkömentesítő rendszere vízkömentesítő tablettákkal és egy egyszerű használatú vízkömentesítő funkcióval akadályozza meg a vízkő lerakódását.

Puha markolat

A puha markolat segítségével hosszú időn át kényelmesen vasalhat.

Gőzölős orr



Az egyedülálló gőzölős orrnak és a speciálisan meghosszabbított gőzfuratoknak köszönhetően a nehezen elérhető, legeldugottabb területeket is könnyedén kivasalhatja; így elégedett lehet az eredménnyel.

Cseppzáró rendszer



A Philips gőzölős vasaló cseppzáró rendszerének segítségével alacsony hőmérsékleten vasalhat kényes textiliákat, anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcepegés okozta foltképződés miatt.

Automatikus energiamegtakarítás



Automatikus energiamegtakarítás - A Philips gőzölős vasaló innovatív funkciója 100%-os gőzerőt biztosít a gyűrődések maradéktalan eltávolítása érdekében. Emellett a készülék a teljes gőzhasznosításnak köszönhetően jelentős automatikus energiamegtakarítást garantál.

Akár 140 grammos gőzlövet



A gőzlövet funkcióval a gőzlövet akár 140 g teljesítményűre növelhető, amivel a legmakacsabb gyűrődések is eltávolíthatók.

Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetésé

- Vasalótalp: SteamGlide
- Folyamatos gőzkibocsátás: 40 g/perc
- Gőzlövet: 140 g
- Független gőz
- Vízpermet
- Gőzölős orr
- Tápellátás: 2400 W

Egyszerű használat

- Vízartály űrtartalma: 300 ml
- Vízartály töltése és leeresztése: Nagyméretű töltőnyílás
- Cseppzáró rendszer
- Puha markolat
- Vezeték tárolása: Kábelvezető
- Hálózati kábel hossza: 2,5 m
- Szabadságot nyújtó vezetékkezelés (forgatható): 180 fokok szabadságot nyújtó vezetékkezelés

Fenntarthatóság

- Automatikus energiamegtakarítás: 25%-kal kevesebb energiafogyasztás
- Újrahasznosított anyagok: 30 %

Vízkő kezelése

- Csapvízzel is használható
- Vízkömentesítés: Kettős hatású vízkömentesítés

Műszaki adatok

- Vasaló súlya: 1,6 kg
- Feszültség: 220 - 240 V



Kiadás dátuma
2015-11-20

Verzió: 7.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com