



Philips EcoCare  
Gőzölős vasaló

Biztonsági automatikus  
kikapcsolás



GC3760

100%-os gőzerő, 25%-os\* energiamegtakarítás.

autom. energiamegtakarítás, 30% újrahasznosított anyag

Az innovatív funkció 100%-os gőzerőt szolgáltat a gyűrődések eltávolítása érdekében. Emellett a készülék 25%-os\* automatikus energiamegtakarítást biztosít, mert csökkenti a nem hasznosított gőz mennyiségét. A vasalóban felhasznált műanyagok és alumínium 30%-a újrahasznosított.

#### Kényelmes vasalás

- Puha markolat a tartósan kényelmes vasalásért
- Akár 160 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések ellen

#### Hosszabb élettartam

- A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását

#### Nehezen hozzáférhető helyekhez is

- A gőzölős orr a nehezen elérhető szögletekbe is eljuttatja a gőzt

#### Biztonságos vasalás

- A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián
- A készülék automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül marad

#### Automatikus energiamegtakarítás

- Automatikus energiamegtakarítás



asimpleswitch.com

**PHILIPS**

# Fénypontok

## Kettős hatású vízkömentesítő rendszer




A Philips gőzölős vasaló kettős hatású vízkömentesítő rendszere vízkömentesítő tablettákkal és egy egyszerű használatú vízkömentesítő funkcióval akadályozza meg a vízkő lerakódását.

## Puha markolat

A puha markolat segítségével hosszú időn át kényelmesen vasalhat.

## Gőzölős orr



Az egyedülálló gőzölős orrnak és a speciálisan meghosszabbított gőzfuratoknak köszönhetően a nehezen elérhető, legeldugottabb területeket is könnyedén kivasalhatja; így elégedett lehet az eredménnyel.

## Cseppzáró rendszer



A Philips gőzölős vasaló cseppzáró rendszerének segítségével alacsony hőmérsékleten vasalhat kényes

textíliákat, anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcsapadék okozta foltképződés miatt.

## Automatikus energiamegtakarítás



Automatikus energiamegtakarítás - A Philips gőzölős vasaló innovatív funkciója 100%-os gőzerőt biztosít a gyűrődések maradéktalan eltávolítása érdekében. Emellett a készülék a teljes gőzhasznosításnak köszönhetően jelentős automatikus energiamegtakarítást garantál.

## Biztonsági automatikus kikapcsolás



A Biztonsági automatikus kikapcsolás funkcióval a készülék az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nem használták.

## Akár 160 grammos gőzlövet funkció



A gőzlövet funkcióval a gőzlövet akár 160 g teljesítményűre növelhető, amivel a legmakacsabb gyűrődések is eltávolíthatók.

# Műszaki adatok

## Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetésé

- Vasalótípus: SteamGlide
- Folyamatos gőzkibocsátás: 40 g/perc
- Gőzlövet: 160 g
- Függőleges gőz
- Vízpermet
- Gőzölős orr
- Tápellátás: 2400 W

## Egyszerű használat

- Vízartály űrtartalma: 300 ml
- Vízartály töltése és leeresztése: Nagyméretű töltőnyílás
- Cseppzáró rendszer
- Puha markolat
- Biztonsági automatikus kikapcsolás
- Vezeték tárolása: Kábelvezető
- Hálózati kábel hossza: 2,5 m
- Szabadságot nyújtó vezetékkezelés (forgatható): 180 fokos szabadságot nyújtó vezetékkezelés

## Fenntarthatóság

- Automatikus energiamegtakarítás: 25%-kal kevesebb energiafogyasztás
- Újrahasznosított anyagok: 30 %

## Vízkö kezelése

- Csapvízzel is használható
- Vízkömentesítés: Kettős hatású vízkömentesítés

## Műszaki adatok

- Vasaló súlya: 1,6 kg
- Feszültség: 220 - 240 V



Kiadás dátuma  
2017-11-03

Verzió: 6.1.1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Akár 25%-os energiamegtakarítás az IEC 603311 alapján, az RI3320 típusal összehasonlítva, a legnagyobb fokozaton