

# PHILIPS

Fier de călcat cu  
abur

Azur Performer


Abur 40 g/min.; jet de abur 150 g

Talpă SteamGlide Plus

Anticalcar

2400 Wați

GC3810/20



## Mai ușor, mai rapid și mai inteligent

Prin controlul nostru inovator al aburului și temperaturii

Fierul de călcat cu abur Azur Performer de la Philips combină performanța puternică cu utilizarea ușoară. Controlul nostru automat al aburului asigură cantitatea adecvată de abur pentru orice tip de haină. Talpa SteamGlide Plus oferă o alunecare remarcabilă.

### Performanță rapidă și puternică

- 2400 W pentru încălzire rapidă a fierului
- Debit de abur continuu, de până la 40 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor
- Jet de abur de 150 g pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpățănate cute

### Alunecare ușoară pe toate tipurile de materiale

- Talpă SteamGlide Plus: cea mai bună alunecare din gama noastră de produse, pentru rezultate rapide

### Călcare sigură

- Sistemul de detartrare cu acțiune dublă pentru prevenirea depunerii calcarului

### Călcare confortabilă

- Control automat al aburului pentru o cantitate adecvată de abur la fiecare haină
- Vârf cu precizie triplă, pentru control și vizibilitate optime
- Greutate optimă, pentru manevrare mai ușoară pe haine



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Repere

## 2400W pentru încălzire rapidă



Fierul de călcat cu abur Azur Performer Plus de 2400 W se încălzește rapid, furnizând performanță puternică și rezultate de călcare excelente.

## Jet de abur de până la 40 g/min



Fluxul de abur continuu de până la 40 g/min îți oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

## Jet de abur de până la 150 g



Jetul de abur de până la 150 g al fierului de călcat îți permite să îndepărtezi cu ușurință chiar și cele mai persistente cute.

## Talpă SteamGlide Plus



Talpa noastră SteamGlide Plus cu cea mai bună alunecare îți oferă rezultate desăvârșite. Orificiile atent proiectate asigură o distribuție echilibrată a aburului.

## Detartrare cu acțiune dublă




Sistemul Double Active Calc al fierului tău de călcat cu abur de la Philips previne depunerile de calcar cu ajutorul pastilelor anticalcar și al funcției de detartrare. Curățarea regulată a fierului tău de călcat cu abur are ca rezultat mai puține pete albe cauzate de calcar și o performanță îndelungată a aburului, cu alte cuvinte rezultate mai bune de călcare.

## Control automat al aburului



Controlul automat al aburului te eliberează de grija selectării cantității necesare de abur. Nu trebuie decât să selectezi temperatura pentru hainele pe care le calci și asta este tot.

## Vârf cu precizie triplă



Vârful ascuțit al Philips Azur Performer este foarte precis din 3 motive: are un vârf ascuțit, un canal pentru nasturi și un design precis al capătului. Vârful cu precizie triplă îți permite să ajungi și la cele mai problematice porțiuni, de ex. în jurul nasturilor sau între pliuri.

## Greutate optimă



Fierul de călcat are greutatea optimă pentru deplasarea mai ușoară pe orice haină, făcând călcatul mai simplu și facilitând poziționarea constantă a fierului de călcat pe masă și înapoi pe piciorul de sprijinire.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO<sub>2</sub>. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

# Specificații

## Ușor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 300 ml

Lungime cablu de alimentare: 2 m

Anti-picurare

Vârf de precizie pentru abur

Ușă cu deschidere laterală

Nume talpă: SteamGlide Plus

## Îndepărtare rapidă a cutelor

Jet de abur continuu: 40 g/min

Alimentare: 2400 W

Jet de abur: 150 g

Mai multe niveluri de setări pentru abur

Jet de abur vertical

Pulverizare cu apă

## Eficiență ecologică

Economie de energie\*: 20 %

## Gestionarea calcarului

Detartrare și curățare: Detartrare cu acțiune dublă

## Depozitarea

Sistem depozitare cablu: Clemă pentru cablu

