

PHILIPS

Ferro a vapor

PerfectCare

2500W

Vapor contínuo de 45 g/min.

Jacto de vapor de 180 g

Base SteamGlide Plus



GC3920/20



Mais fácil e mais rápido sem regulações de temperatura

100% seguro mesmo em tecidos delicados

Agora já pode engomar tudo de uma só vez, desde calças de ganga a seda, graças à tecnologia OptimalTEMP que proporciona a combinação de calor e vapor, para uma remoção mais rápida de vincos sem o risco de queimaduras ou lustro.

Engomar sem preocupações, sem necessitar de regular a temperatura

- Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura
- Seguro em todas as peças de roupa que podem ser engomadas, garantia de que não queima

Engomar fácil e rápido

- 2500 W para aquecer rapidamente
- Saída de vapor de até 45 g/min para um desempenho forte e estável
- Jato de vapor de até 180 g para destruir os vincos persistentes
- Base SteamGlide Plus para o melhor desempenho de deslize

Engomar confortável

- Desativação automática quando o ferro não é utilizado
- O sistema anti-pingos mantém as peças de roupas sem manchas ao engomar
- Botão calc-clean integrado, desempenho de vapor de longa duração



asimpleswitch.com

Destques

Não necessita de regulação da temperatura



Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.

Não queima – garantido



Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.

2500 W para aquecer rapidamente



Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

Vapor contínuo até 45 g/min



Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente

Jacto de vapor até 180 g




Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

Base SteamGlide Plus



A nossa base SteamGlide Plus exclusiva, com a sua avançada camada em titânio e revestimento de 6 camadas, proporciona o melhor desempenho de deslize em qualquer tecido. Antiaderente, resistente a riscos e fácil de manter limpa.

Desativação automática



O ferro desliga-se se o deixar parado. Sobre a sua base ou de lado, desliga-se automaticamente após 2 minutos.

Acabaram-se os pingos



O nosso sistema anti-pingos permite-lhe engomar tecidos delicados a baixas temperaturas com confiança. Já não é preciso preocupar-se com as gotas de água que provocam manchas.



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Fácil de utilizar

Sistema anti-pingos
Desativação automática de segurança
Capacidade do depósito da água: 300 ml
Orifício de enchimento extra grande
Suporte de descanso extra estável
Adequado para água canalizada

Remoção rápida dos vincos

Pulverização de água
Vapor contínuo: 45 g/min
Potência: 2500 W
Jato de super vapor: 180 g

Eficiência ecológica

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Garantia

Garantia mundial de 2 anos

Dimensões e peso

Dimensões da embalagem (LxAxC):
33,2x16,7x13,7 cm
Dimensões do produto (LxAxC):
31,2x14,7x12,7 cm
Peso do ferro: 1,485 kg

Tratamento de calcário

Descalcificação e limpeza: Botão Calc-Clean integrado

