

PHILIPS

Höyrysilitysrauta

PerfectCare

2400 W

45 g/min, jatkuva
höyryntuotto

180 gramman lisähöyry

SteamGlide Plus -pohja



GC3920/24



Helppo ja nopea, ei lämpötila-asetuksia Täysin turvallinen myös aroille tekstiileille

Optimal Temp-tekniikan täydellisen lämpötilan ja höyryn yhdistelmän ansiosta voit silittää turvallisesti yhdellä kerralla kaikkea farkuista silkkiin. Poistaa rypyt nopeasti ilman palamisen tai kiillon riskiä.

Huoletonna silittämistä, ei lämpöasetuksia

- OptimalTEMP-tekniikka, ei lämpöasetuksia
- Turvallinen kaikille vaatteille. Ei vahingoita kangasta

Helppo ja nopea silytys

- 2400 W, lämpenee nopeasti
- Jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti
- Jopa 180 gramman lisähöyry poistaa sitkeät rypyt
- SteamGlide Plus -pohja takaa vaivattoman liukumisen kaikilla kankailla

Mukavaa silytystä

- Virta katkeaa automaattisesti, jos höyrysilitysrautaa ei ole vähään aikaan liikutettu
- Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä
- Sisäinen kalkinpoisto takaa pitkäkestoisen höyrytehon



asimpleswitch.com

Kohokohdat

Lämpötilaa ei tarvitse muuttaa



Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämiseen farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silytyksen. Sinun ei tarvitse tuhlata aikaa vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun. Voit silittää mitä tahansa kangasta koska tahansa.

Ei vahingoita kangasta



OptimalTEMP-tekniikan ansiosta silitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silittävää kangasta. Voit jopa sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päällä. Ei palamisen tai kiillon riskiä.

2400 W, lämpenee nopeasti



Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.

Jatkuva höyryntuotto jopa 45 g/min



Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa rypyt nopeammin

Lisähöyry jopa 180 g/min




Uppoa kankaaseen syvälle ja silottaa itsepintaiset rypyt vaivattomasti.

SteamGlide Plus -pohja



Ainutlaatuisen titaanikerroksen ja kuusikerroksisen pinnoitteen ansiosta SteamGlide Plus -pohja liukuu vaivattomasti kaikenlaisilla kankailla. Naarmuuntumaton ja tarttumaton pohja on myös helppo pitää puhtaana.

Automaattinen virrankatkaisu



Et enää joudu olemaan huolissasi siitä, unohditko silitysraudan päälle, kun lähdit kotoa. Tämän höyrysilitysraudan virta katkeaa

automaattisesti, kun jätät sen paikoilleen. Jos silitysrauta jätetään pohjalevy alaspäin, se sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Jos se on jätetty telineeseen, se sammuu kahdeksan minuutin kuluttua.

Ei enää sotkuisia vuotoja



Tippalukon ansiosta voit silittää herkkiä kankaita matalilla lämpötiloilla tarvitsematta varoa vesipisaroiden aiheuttamia tahroja.

Kiinteä kalkinpoiston liukukytkin



Voit lisätä silitysrautaan tavallista kraanavettä. Sisäinen Calc-clean-toiminto ehkäisee kalkin ja kalkkihiukkasten kertymistä ja säilyttää siten täyden tehonsa.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöikä kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Tippalukko
Automaattinen virrankatkaisu
Vesisäiliön tilavuus: 300 ml
Erikoissuuri täyttöaukko
Erittäin vakaa teline
Käyttää vesijohtovettä

Nopea ryppyjen silitys

Sumutin
Jatkuva höyryntuottokyky: 45 g/min
Virta: 2400 W
Lisähöyry: 180 g

Ympäristöystävällisyys

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S): 33,2 x 16,7 x 13,7 cm
Tuotteen mitat (L x K x S): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm
Silitysraudan paino: 1,485 kg

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Kiinteä Calc-Clean-liukukytkin

