

# PHILIPS

## Dampstrykejern

### PerfectCare

2400 W

45 g/min kontinuerlig damp

Dampstøt på 180 g

SteamGlide Plus-strykesåle



GC3920/24



## Enklere og raskere uten temperaturinnstillinger 100 % trygg å bruke, selv på fine stoffer

Nå kan du stryke alt fra olabukser til silke samtidig. Med OptimalTEMP-teknologien får du den perfekte kombinasjonen av varme og damp – for raskere fjerning av skrukker, uten at du risikerer svimerker eller glanset overflate.

### Enkel stryking, ingen temperaturinnstilling er nødvendig

- OptimalTEMP-teknologi, ingen temperaturinnstillinger er nødvendig
- Kan trygt brukes på alle strykbare plagg, garantert ingen svimerker

### Rask og enkel stryking

- Varmes opp raskt med 2400 W
- Damp på opptil 45 g/min for kraftig, stødig ytelse
- Dampstøt på opptil 180 g som fjerner gjenstridige skrukker
- SteamGlide Plus-strykesåle sørger for at strykejernet blir optimalt

### Behagelig stryking

- Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet
- Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker
- Innebygd skyvekontroll for kalkrens, langvarig dampytelse



asimpleswitch.com

# Høydepunkter

## Ingen temperaturinnstilling nødvendig



Du kan stryke alt fra silke til dongeri uten å justere temperaturen. Takket være OptimalTEMP er ingen bryter eller innstillinger nødvendig. Dermed trenger du ikke lenger sortere klesvasken på forhånd eller vente på at strykejernet skal varmes opp og kjøles ned. Du er klar for alle typer tekstil, når som helst.

## Ingen svimerker – garantert



Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi at dette strykejernet ikke vil gi svimerker på strykbart stoff. Du kan til og med la det ligge med strykesålen ned på klærne eller strykebrettet. Ingen svimerker, ingen glans. Garantert.

## Varmes opp raskt med 2400 W



Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.

## Kontinuerlig damp med opptil 45 g/min



Kraftig og stabil damp for å fjerne skrukker raskere

## Dampstøt på opptil 180 g




Trenger dypere ned i stoffet og fjerner enkelt gjenstridige skrukker.

## SteamGlide Plus-strykesåle



Vår eksklusive SteamGlide Plus-strykesåle – med avansert titanlag og belegg med seks lag – sørger for at strykejernet glir optimalt over alle tekstilstoffer. Klebefri, ripesikker og enkel å holde ren.

## Automatisk avslåing



Du trenger aldri å bekymre deg for å glemme å slå av strykejernet. Dampstrykejernet slås av hvis du forlater det stillestående. Hvis

strykejernet forlates på strykesålen slås det automatisk av etter 30 sekunder; på hælstøtten slås det automatisk av etter 8 minutter.

## Aldri mer drypp og søl



Dryppstoppsystemet vårt gjør at du trygt kan stryke tynt, fint stoff på lav temperatur. Du trenger ikke bekymre deg over vanndråper som flekker.

## Innebygd skyvekontroll for kalkrens



Dette strykejernet brukes med vanlig vann fra springen. Kalkrensfunksjonen er en innebygd rengjøringsfunksjon som fjerner kalkdannelse eller kalkavleiringer og opprettholder maksimal ytelse.



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

# Spesifikasjoner

## Lett å bruke

Dryppstopp  
Automatisk sikkerhetsutkobling  
Kapasitet for vanntank: 300 ml  
Ekstra stort påfyllingshull  
Ekstra stabil vertikal støtte  
Egnet til vann fra springen

## Rask fjerning av skrukker

Vannspray  
Kontinuerlig damp: 45 g/min  
Drift: 2400 W  
Dampstøt: 180 g

## Grønn effektivitet

Brugerhåndbok: 100 % resirkulert papir

## Garanti

To års verdensomspennende garanti

## Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L):  
33,2 x 16,7 x 13,7 cm  
Produktmål (B x H x L): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm  
Vekt på strykejern: 1,485 kg

## Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Innebygd skyvekontroll for kalkrens

