



Höyrysilitysrauta

- 2400 W
- 45 g/min, jatkuva höyryntuotto
- 180 gramman lisähöyry
- SteamGlide Plus -pohja

GC3920/24

Helppo ja nopea, ei lämpötila-asetuksia

Täysin turvallinen myös aroille tekstiileille

Optimal Temp-tekniikan täydellisen lämpötilan ja höyryn yhdistelmän ansiosta voit silittää turvallisesti yhdellä kerralla kaikkea farkuista silkkiin. Poistaa rypyt nopeasti ilman palamisen tai kiillon riskiä.

Hyödyt

Huoletonta silittämistä, ei lämpöasetuksia

- OptimalTEMP-tekniikka, ei lämpöasetuksia
- Turvallinen kaikille vaatteille. Ei vahingoita kangasta

Helppo ja nopea silytys

- 2400 W, lämpenee nopeasti
- Jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti
- Jopa 180 gramman lisähöyry poistaa sitkeät rypyt
- SteamGlide Plus -pohja takaa vaivattoman liukumisen kaikilla kankailla

Mukavaa silytystä

- Virta katkeaa automaattisesti, jos höyrysilitysrauta ei ole vähään aikaan liikutettu
- Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkää
- Sisäinen kalkinpoisto takaa pitkäkestoisen höyrytehon

PHILIPS

Ominaisuudet

Lämpötilaa ei tarvitse muuttaa



Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämiseen farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen. Sinun ei tarvitse tuhata aikaa vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun. Voit silittää mitä tahansa kangasta koska tahansa.

Ei vahingoita kangasta



OptimalTEMP-tekniikan ansiosta silitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silittettävää kangasta. Voit jopa sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päällä. Ei palamisen tai kiillon riskiä.

2400 W, lämpenee nopeasti



Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.

Jatkuva höyryntuotto jopa 45 g/min



Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa rypyt nopeammin

Lisähöyry jopa 180 g/min



Uppoa kankaaseen syvälle ja silottaa itsepinntaiset rypyt vaivattomasti.

SteamGlide Plus -pohja



Ainutlaatuisen titaanikerroksen ja kuusikerroksisen pinnoitteen ansiosta SteamGlide Plus -pohja liukuu vaivattomasti kaikenlaisilla kankailla. Naarmuuntumaton ja tarttumaton pohja on myös helppo pitää puhtaana.

Automaattinen virrankatkaisu



Et enää joudu olemaan huolissasi siitä, unohditko silitysraudan päälle, kun lähdit kotoa. Tämän höyrysilitysraudan virta katkeaa automaattisesti, kun jätät sen paikoilleen. Jos silitysrauta jätetään pohjalevy alaspäin, se sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Jos se on jätetty telineeseen, se sammuu kahdeksan minuutin kuluttua.

Ei enää sotkuisia vuotoja



Tippalukon ansiosta voit silittää herkkiä kankaita matalilla lämpötiloilla tarvitsematta varoa vesipisaroiden aiheuttamia tahroja.

Kiinteä kalkinpoiston liukukytin



Voit lisätä silitysrautaan tavallista kraanavettä. Sisäinen Calc-clean-toiminto ehkäisee kalkan ja kalkkihiukkasten kertymistä ja säilyttää siten täyden tehonsa.

Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Helppokäyttöinen

Tippalukko

Kyllä

Automaattinen virrankatkaisu

Kyllä

PerfectCare

Vesisäiliön tilavuus	300 ml
Erikoissuuri täyttö- aukko	Kyllä
Erittäin vakaa teline	Kyllä
Käyttää vesijohto- vettä	Kyllä

Nopea ryppyjen silytys

Sumutin	Kyllä
Jatkuva höyryntuot- tokyky	45 g/min
Virta	2400 W
Lisähöyry	180 g

Ympäristöystävällisyys

Käyttöopas	100 % uusiopaperia
------------	--------------------

Takuu

2 vuoden maailman- laajuinen takuu	Kyllä
---------------------------------------	-------

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S)	33,2 x 16,7 x 13,7 cm
Tuotteen mitat (L x K x S)	31,2 x 14,7 x 12,7 cm
Silitysraudan paino	1,485 kg

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus	Kiinteä Calc-Clean-liukukytkin
------------------------------	--------------------------------

Pakkauksen mitat

Korkeus	16,70 cm
Leveys	33,20 cm
Syvyys	13,70 cm
Nettopaino	1,51 kg
Kokonaispaino	1,72 kg
EAN	08710103811633
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä	1
Alkuperämaa	ID
Yhdenmukainen järjestelmäkoodi	851640

Ulompi pakkaus

Pituus	34,40 cm
Leveys	28,50 cm
Korkeus	34,60 cm
Kokonaispaino	7,29 kg
EAN	18710103811630
Kuluttajapakkausten määrä	4



Oikeudet tietojen
muutoksiin pidätetään.
2019, Heinäkuu 6

Version: 10.0.1
EAN: 08710103811633

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips in tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com