



#### Dampstrykejern

- 2400 W
- 45 g/min kontinuerlig damp
- Dampstøt på 180 g
- SteamGlide Plus-strykesåle

GC3920/24

## Enklere og raskere uten temperaturinnstillinger

100 % trygg å bruke, selv på fine stoffer

Nå kan du stryke alt fra olabukser til silke samtidig. Med OptimalTEMP-teknologien får du den perfekte kombinasjonen av varme og damp – for raskere fjerning av skrukker, uten at du risikerer svimerker eller glanset overflate.

#### Fordeler

Enkel stryking, ingen temperaturinnstilling er nødvendig

- OptimalTEMP-teknologi, ingen temperaturinnstillinger er nødvendig
- Kan trygt brukes på alle strykbare plagg, garantert ingen svimerker

Rask og enkel stryking

- Varmes opp raskt med 2400 W
- Damp på opptil 45 g/min for kraftig, stødig ytelse
- Dampstøt på opptil 180 g som fjerner gjenstridige skrukker

- SteamGlide Plus-strykesåle sørger for at strykejernet glir optimalt

Behagelig stryking

- Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet
- Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker
- Innebygd skyvekontroll for kalkrens, langvarig dampytelse

# PHILIPS

## Funksjoner

### Ingen temperaturinnstilling nødvendig



Du kan stryke alt fra silke til dongeri uten å justere temperaturen. Takket være OptimalTEMP er ingen bryter eller innstillinger nødvendig. Dermed trenger du ikke lenger sortere klesvasken på forhånd eller vente på at strykejernet skal varmes opp og kjøles ned. Du er klar for alle typer tekstil, når som helst.

### Ingen svimerker – garantert



Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi at dette strykejernet ikke vil gi svimerker på strykbart stoff. Du kan til og med la det ligge med strykesålen ned på klærne eller strykebrettet. Ingen svimerker, ingen glans. Garantert.

### Varmes opp raskt med 2400 W



Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.

### Kontinuerlig damp med opptil 45 g/min



Kraftig og stabil damp for å fjerne skrukker raskere

### Dampstøt på opptil 180 g



Trenger dypere ned i stoffet og fjerner enkelt gjenstridige skrukker.

### SteamGlide Plus-strykesåle



Vår eksklusive SteamGlide Plus-strykesåle – med avansert titanlag og belegg med seks lag – sørger for at strykejernet glir optimalt over alle tekstilstoffer. Klebefri, ripesikker og enkel å holde ren.

### Automatisk avslåing



Du trenger aldri å bekymre deg for å glemme å slå av strykejernet. Dampstrykejernet slås av hvis du forlater det stillestående. Hvis strykejernet forlattes på strykesålen slås det automatisk av etter 30 sekunder; på hælstøtten slås det automatisk av etter 8 minutter.

### Aldri mer drypp og søl



Dryppstoppsystemet vårt gjør at du trygt kan stryke tynt, fint stoff på lav temperatur. Du trenger ikke bekymre deg over vandrdåper som flekker.

### Innebygd skyvek kontroll for kalkrens



Dette strykejernet brukes med vanlig vann fra springen. Kalkrensfunksjonen er en innebygd rengjøringsfunksjon som fjerner kalkdannelse eller kalkavleiringer og opprettholder maksimal ytelse.

## spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

## Lett å bruke

Dryppstopp	Ja
Automatisk sikkerhetsutkobling	Ja
Kapasitet for vann-tank	300 ml
Ekstra stort påfyllingshull	Ja
Ekstra stabil vertikal støtte	Ja
Egnet til vann fra springen	Ja

## Rask fjerning av skrukker

Vannspray	Ja
Kontinuerlig damp	45 g/min
Drift	2400 W
Dampstøt	180 g

## Grønn effektivitet

Brukerhåndbok	100 % resirkulert papir
---------------	-------------------------

## Garanti

To års verdensomspennende garanti	Ja
-----------------------------------	----

## Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L)	33,2 x 16,7 x 13,7 cm
---------------------------	-----------------------

Produktmål (B x H x L)	31,2 x 14,7 x 12,7 cm
Vekt på strykejern	1,485 kg

## Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring	Innebygd skyvekontroll for kalkrens
-------------------------	-------------------------------------

## Mål, emballasje

Høyde	16,70 cm
Bredde	33,20 cm
Dybde	13,70 cm
Nettovekt	1,51 kg
Bruttovekt	1,72 kg
EAN	08710103811633
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	ID
Harmonisert systemkode	851640

## Ytre eske

Lengde	34,40 cm
Bredde	28,50 cm
Høyde	34,60 cm
Bruttovekt	7,29 kg
EAN	18710103811630
Antall emballasjer	4



data kan endres  
2019, Juli 6

Version: 10.0.1  
EAN: 08710103811633

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)