

PHILIPS

Gőzölős vasaló

PerfectCare

2500 W

45 g/perc folyamatos
gőzkibocsátás

180 g gőzlövet

SteamGlide Plus vasalótalp



GC3925/30



Egyszerűbb és gyorsabb a hőmérséklet-beállítások nélkül

100%-ban biztonságos még a kényes textíliákon is

Most egyszerre vasalhat bármit a farmertől a selyemig a hő és a gőz tökéletes keverékét nyújtó OptimalTEMP technológiának köszönhetően, amely gyorsabb gyűrődéseltávolítást biztosít a ruha megégésének vagy kifényesedésének kockázata nélkül.

Gondtalanul vasalhat, nem kell állítania a hőmérsékleten

- OptimalTEMP technológia, nem szükséges külön beállítani a hőmérsékletet
- Minden vasalható ruhadarabbal biztonságos, nincs égetés, ez garantált

Könnyű és gyors vasalás

- 2500 W, hogy gyorsan felmelegedjen
- Akár 45 g/perc gőzkibocsátás az erős, tartós teljesítményhez
- Akár 180 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen
- SteamGlide Plus vasalótalp a páratlan siklási teljesítményért

Kényelmes vasalás

- A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül hagyja.
- A cseppzárás révén vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián
- Beépített vízkömentesítő csúszka, hosszan tartó gőzteljesítmény



asimpleswitch.com

Fénypontok

Nem szükséges külön beállítani a hőmérsékletet



Vasaljon bármit, a selyemtől a farmerig, anélkül, hogy egyszer is állítana a hőmérsékleten. Az OptimalTEMP rendszernek köszönhetően nincs szükség beállításokra és a tárcsa csavargatására. Nem kell tehát a mosott ruhát többé előválogatni a vasaláshoz, vagy várni, amíg a vasaló felmelegszik, vagy lehül. Készen áll mindig, bármilyen anyagra.

Garantáltan nem égeti ki az anyagot



Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően garantálhatjuk, hogy ez a vasaló soha nem éget ki semmilyen vasalható anyagot. Akár ott hagyhatja vasalóval lefelé a ruhákon vagy a vasalódeszkán. Nem égeti ki, nem fényesíti ki a ruhákat. Ez garantált.

2500 W, hogy gyorsan felmelegedjen



Gyors felmelegedést és erős teljesítményt biztosít.

Akár 45 g/perc folyamatos gőzkibocsátás



Erős és állandó gőzkimenet a gyűrődések gyorsabb eltávolításához

Akár 180 grammos gőzlövet



Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.

SteamGlide Plus vasalótalp



Exkluzív SteamGlide Plus vasalótalpunkt – mely korszerű titánréteggel és 6 rétegű bevonattal rendelkezik – páratlan siklási teljesítmény jellemzi minden anyagon. Tapadásmentes, karcmentes és könnyen tisztítható.

Automatikus kikapcsolás



A vasaló, ha nem mozdítja azt, automatikusan kikapcsol. Álljon a saroktámaszon, a vasalótalpon vagy az oldalán, 2 perc után automatikusan kikapcsol.

Nincs több problémás csepegés



A cseppzáró rendszerünk segítségével nyugodtan vasalhat alacsony hőmérsékleten kényes textíliákat. Nem kell aggódnia a vízcsepegés okozta foltképződés miatt.



asimpleswitch.com

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips Green fókuszerületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

Műszaki adatok

Egyszerű használat

Cseppzáró rendszer
Biztonsági automatikus kikapcsolás
Víztartály úrtartalma: 300 ml
Nagyméretű töltőnyílás
Rendkívül stabil saroktámasz
Csapvízzel is használható

Gyors gyűrődéseltávolítás

Vízpermet
Folyamatos gőzkibocsátás: 45 g/perc
Energiaellátás: 2500 W
Gőzlövet: 180 g

Zöld hatékonyság

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított papír

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Mé):
33,2 x 16,7 x 13,7 cm
Termék méretei (Szé x Ma x Mé): 31,2 x 14,7 x
12,7 cm
Vasaló súlya: 1,485 kg

Vízkömentesítés

Vízkömentesítés és tisztítás: Beépített
vízkömentesítő csúszka

