

PHILIPS

Ατμοσίδερο

PerfectCare

2600W

45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

Βολή ατμού 200 γρ.

Πλάκα SteamGlide Plus



GC3929/60



Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

100% ασφαλές ακόμα και σε ευαίσθητα υφάσματα

Πλέον μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, χωρίς ρυθμίσεις χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP που σας παρέχει τον τέλειο συνδυασμό θερμότητας και ατμού - γρήγορη αφαίρεση των τσακίσεων χωρίς τα ρούχα σας να κινδυνεύουν από καψίματα ή γυαλάδες.

Άνετο σιδέρωμα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

- Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας
- Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα

- 2600 W για γρήγορη προθέρμανση
- Παροχή ατμού έως 45 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση
- Η βολή ατμού έως 200 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις
- Πλάκα SteamGlide Plus για κορυφαία απόδοση ολίσθησης

Άνετο σιδέρωμα

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει αφύλακτο
- Το σύστημα Drip Stop διατηρεί τα ρούχα σας χωρίς λεκέδες, όταν σιδερώσετε
- Ενσωματωμένο ρυθμιστικό Calc-clean, απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας



asimpleswitch.com

Χαρακτηριστικά

Δεν απαιτείται ρύθμιση θερμοκρασίας



Σιδερώνετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυσώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.

Χωρίς καψίματα – εγγυημένα



Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε υφάσμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

2600 W για γρήγορη προθέρμανση



Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.

Συνεχής παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό



Ανθεκτική και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

Βολή ατμού έως 200 γρ.



Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων.

Πλάκα SteamGlide Plus



Η αποκλειστική μας πλάκα SteamGlide Plus, με 6 επιστρώσεις και προηγμένη επίστρωση τιτανίου, έχει εξαιρετική απόδοση ολίσθησης σε κάθε υφάσμα. Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα.

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας



Το σίδερο απενεργοποιείται αυτόματα, αν το αφήσετε ακίνητο. Αν παραμείνει στη βάση του, σε πλάγια θέση ή στην πλάκα του, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά.

Ξεχάστε τα σταξίματα



Το σύστημα Drip Stop σας επιτρέπει να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες αζιόπιστα. Δεν χρειάζεται πια να ανησυχείτε για τις σταγόνες νερού που προκαλούν λεκέδες.



asimpleswitch.com

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO₂. Πώς; Προσφέρουν σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.

Προδιαγραφές

Εύκολη χρήση

Drop Stop

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml

Πολύ μεγάλο στόμιο γεμίματος

Εξαιρετικά σταθερή βάση

Χρήση και με νερό βρύσης

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Ψεκασμός νερού

Συνεχής παροχή ατμού: 45 γρα./λεπτό

Ρεύμα: 2600 W

Βολή ατμού: 200 ζ

Οικολογική αποδοτικότητα

Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Μέγεθος και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 33,2x16,7x13,7 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 31,2x14,7x12,7 εκ.

Βάρος σίδηρου: 1,485 κ.

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Ενσωματωμένη

λειτουργία καθαρισμού αλάτων

