

PHILIPS

Паровой утюг

PerfectCare

2400 Вт

Постоянная подача пара 45 г/мин

Паровой удар 185 г

Подошва SteamGlide Plus



GC3929/64



Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры

100%-но бережный уход даже для деликатных тканей

Теперь вы можете гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без изменения настроек. Технология OptimalTEMP обеспечивает идеальное сочетание пара и температуры, позволяя быстро разгладить складки без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы.

Простое глажение без необходимости регулировки температуры

- Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется
- Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Быстрое и легкое глажение

- 2400 Вт для быстрого нагрева
- Подача пара до 45 г/мин для стабильной, эффективной работы
- Паровой удар до 185 г для разглаживания жестких складок
- Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

Комфортное глажение

- Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго
- Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
- Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду во время глажения

Особенности

Без необходимости регулировки температуры



Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

Никакого риска прожечь ткань



Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

2400 Вт для быстрого нагрева



Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

Постоянная подача пара до 45 г/мин



Мощная и постоянная подача пара помогает быстрее разглаживать складки

Паровой удар до 185 г




Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

Подошва SteamGlide Plus



Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

Автоматическое отключение



Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 2 минуты, если он оставлен в вертикальном положении, на подошве или лежит на боку.

Больше никакого протекания



Благодаря нашей системе "капля-стоп" вы можете гладить деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

Встроенный слайдер очистки от накипи



Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

Характеристики

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: 45 г/мин

Питание: 2400 Вт

Паровой удар: 185 г

Распыление воды: Да

Легко использовать

Объем резервуара для воды: 300 мл

Система "капля-стоп": Да

Устойчивое вертикальное положение: Да

Система автоотключения: Да

Возможность использования водопроводной

воды:

Да

Большое отверстие для залива воды: Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Встроенный

слайдер очистки от накипи

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 33,2 x 16,7 x 13,7 см

Размеры изделия (Ш x В x Д): 31,2 x 14,7 x 12,7 см

Вес утюга: 1,485 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Инструкция по эксплуатации: из 100 %

переработанной бумаги

