

PHILIPS

蒸汽电熨斗

PerfectCare

2200 瓦

45 克/分钟* 持续蒸汽输出

200 克* 蒸汽喷射

SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板



GC3929/68



轻松、快速，无需设定温度 即使是精细面料也安全

如今，OptimalTEMP 智能温控科技将温度与蒸汽结合，能在不留下灼烧及亮斑痕迹的同时快速去除褶皱。如此一来，您可以一次性熨烫牛仔面料和丝绸面料等所有衣物。

- 智能温控科技，无需温度设置
- 安全适用于所有可熨烫衣物

- 2200 瓦，快速加热
- 高达 45 克/分钟* 的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能
- 高达 200 克* 蒸汽束喷射，可去除顽固褶皱
- SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板，可提供出色顺滑效果

- 自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
- 防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
- 内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能



asimpleswitch.com

产品亮点

无需温度设定



从丝质面料到牛仔面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物。

安全保证，不会烫伤



得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。

2200 瓦，快速加热



提供快速预热和强大的性能。

高达 45 克/分钟*



强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。

蒸汽束喷射可达 200 克*




深入地穿透织物，轻松去除顽固褶皱。

SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板



我们特别的 SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板采用高级钛金属层和 6 层涂层，可在所有可熨烫衣物上提供出色顺滑效果。不黏、防刮擦且易于保持清洁。

自动关熄功能



如果您让电熨斗静止，则它将自动关闭。放置在搁架、底板或侧面上时，它将在 2 分钟后自动关闭。

无须担心出现烦心的滴漏情况



我们的防滴漏功能可让您放心地以低温度熨烫精细面料。无需担心水滴造成污渍。

内置除垢滑片



此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

快速除皱

喷水
持续蒸汽: 45 克/分钟*
功率: 2200 瓦
蒸汽束喷射: 200 克*

易于使用

水箱容量: 300 毫升
防滴漏功能
稳固搁架
安全自动关熄

适合自来水
加大注水孔
底板名称: SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板

水垢处理

除垢和清洁: 内置除垢滑片

尺寸和重量

包装尺寸 (WxHxL): 33.2x16.7x13.7 厘米
产品尺寸 (WxHxL): 31.2x14.7x12.7 厘米
电熨斗的重量: 1.485 千克

保修

2 年全球保修

绿色效能

用户手册: 100%可回收纸

