

PHILIPS

Σίδερο ατμού

GC4238



Γρήγορη και εξαιρετική απόδοση

Με πλάκα Careeza

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

- Συνεχής παροχή ατμού έως και 40γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων
- Βολή ατμού για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων
- Ατμός για κάθετο σιδέρωμα που αφαιρεί ζάρες από υφάσματα που κρέμονται

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

- Πλάκα Careeza που γλιστράει τέλεια σε όλα τα υφάσματα

Άνετο σιδέρωμα

- Μαλακή λαβή για διαρκή άνεση όταν σιδερώνετε

Ασφαλές σιδέρωμα

- Η ηλεκτρονική ασφάλεια διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του αφύλακτου σίδηρου
- Το σύστημα drip-stop εξασφαλίζει ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Χαρακτηριστικά

Ασφάλεια αυτόματης διακοπής λειτουργίας



Η ηλεκτρονική ασφάλεια αυτόματης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιεί αυτομάτως το σίδερο αν το αφήσετε αφύλακτο ή πάρει κλίση.

Σύστημα διακοπής σταξίματος



Το σύστημα dhÿp-stop σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώσετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

Μαλακή λαβή

Η μαλακή λαβή επιτρέπει άνετο σιδέρωμα ακόμα και όταν σιδερώνετε για πολύ ώρα.

Πλάκα Careeza

Πλάκα Careeza που γλιστράει τέλεια σε όλα τα υφάσματα

Προδιαγραφές

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Ισχύς για γρήγορη προθέρμανση και συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

Βολή ατμού για τις πιο επίμονες τσακίσεις: 95 γρ./λεπτό

Συνεχής υψηλή παροχή ατμού για καλύτερη αφαίρεση

των τσακίσεων: 0-40 γρ./λεπτό

Ελαφρύς ψεκασμός: Ένας ελαφρύς ψεκασμός νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα: Για υφάσματα που κρέμονται

Γλιστράει εύκολα

Πλάκα Careeza

Άνετο σιδέρωμα

Περιστροφική κίνηση 360 μοιρών: Παρέχει μέγιστο βαθμό ελευθερίας κινήσεων κατά το σιδέρωμα

Λειτουργία προστασίας σταξίματος: Φροντίζει να μένουν τα ρούχα σας χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Μαλακή λαβή με εργονομική σχεδίαση για διαρκή άνεση όταν σιδερώνετε

Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό βρύσης

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία: 2,4 m

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διπλό ενεργό σύστ. προστασίας από άλατα:

Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και αφαιρεί τα ελεύθερα σωματίδια αλάτων

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 220-240 V

Ρεύμα: 2400 W

Συχνότητα: 50-60 Hz

Διαστάσεις προϊόντος: 285 x 120 x 145 εκ.

Βάρος προϊόντος:

1,47 κ.

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 350 ml

