

PHILIPS

Σίδερο ατμού

GC4310



Ισχύς με ακρίβεια

Στόμιο ατμού εύκολης πρόσβασης

Σιδερώστε στον ατμό με το ειδικό άκρο για παροχή ατμού ακόμα και στα πιο μικρά σημεία. Πολύ υψηλή συνεχής παροχή ατμού (40 γρ.), εξαιρετικά ισχυρή βολή ατμού (100 γρ.) και επιμήκεις εγκοπές στην άκρη.

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

- Συνεχής παροχή ατμού έως και 40γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία

- Το στόμιο ατμού σας επιτρέπει να σιδερώνετε ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία

Άνετο σιδέρωμα

- Πλάκα Carezza που γλιστράει τέλεια σε όλα τα υφάσματα
- Αυτόματο σύστημα κατά των αλάτων
- Λιγότερο συχνό γέμισμα με την πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού
- Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο 3m για μεγαλύτερη ευκολία

Ασφαλές σιδέρωμα

- Το σύστημα drip-stop εξασφαλίζει ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Χαρακτηριστικά

Άκρο Ατμού

Το μοναδικό στόμιο ατμού συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές εγκοπές στην άκρη, για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.

Προδιαγραφές

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Ισχύς για γρήγορη προθέρμανση και συνεχή υψηλή παροχή ατμού: 2400 W

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

Βολή ατμού για τις πιο επίμονες τσακίσεις: 100 γρ./λεπτό

Συνεχής υψηλή παροχή ατμού για καλύτερη αφαίρεση

των τσακίσεων: 40 γρ./λεπτό

Ελαφρύς ψεκασμός: Ένας ελαφρύς ψεκασμός νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα

Άκρο Ατμού: Για τα πιο δύσκολα σημεία

Γλιστράει εύκολα

Πλάκα Careeza

Άνετο σιδέρωμα

Περιστροφική κίνηση 360 μοιρών: Παρέχει μέγιστο βαθμό ελευθερίας κινήσεων κατά το σιδέρωμα

Λειτουργία προστασίας σταξίματος: Φροντίζει να μένουν τα ρούχα σας χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό βρύσης

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία: 3 m

Ασφαλές σιδέρωμα

Υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου σε περίπτωση πτώσης

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα:

Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και αφαιρεί τα ελεύθερα σωματίδια αλάτων

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 220-240 V

Ρεύμα: 2400 W

Συχνότητα: 50-60 Hz

Διαστάσεις προϊόντος: 303 x 120 x 152 εκ.

Βάρος προϊόντος:

1,55 κ.

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 350 ml

