

PHILIPS


StyleTouch Kézi Gőzölőkészülék

1500 W, akár 30 g/perc

PureSteam technológia

XL méretű víztartály

2 az 1-ben funkció



GC440/47



Az ön legújabb elengedhetetlen háztartási kelléke Ideális a gyors simításokhoz és a kényes ruhákhoz

Az innovatív PureSteam technológiának és a gyors kalciumeltávolításnak köszönhetően az új StyleTouch ruha gőzölő éveig erőteljes gőzt biztosít. Gyors, biztonságos és egyszerű készülék, tökéletes az utolsó simításokhoz és a kényes ruhákhoz.

Gyors és hatékony gyűrődéseltávolítás

- Erőteljesebb, akár 30 g/perces gőz a gyorsabb eredmények érdekében
- PureSteam technológia az egyenletes, erőteljes és folyamatos gőzölésért
- Még jobb eredmények a 2 az 1-ben függőleges és vízszintes gőzöléssel
- 60 másodpercen belül használatra kész

Egyszerűen és biztonságosan használható

- Quick Calc Release funkció
- Nagy méretű víztartály a hosszan tartó gőzölés érdekében
- Az elektromos szivattyú automatikus, folyamatos gőzkibocsátást biztosít
- SmartFlow melegítőtalp a nedves foltok megakadályozásához
- Biztonsággal használható finom anyagokon, pl. selymen is
- Stabil fekvés az alapegységen

Mosás és vegytisztítás nélkül is felfrissíti a ruhákat

- Az erőteljes gőz eltávolítja a kellemetlen szagokat és elpusztítja a baktériumok 99,9%-át

Fénypontok

PureSteam technológia



Az innovatív PureSteam technológia megakadályozza a kalcium felgyülemelését a gőzölő motorja körül. Évekig tartó folyamatos, erőteljes gőzölést tesz lehetővé.

2 az 1-ben funkció



A 2 az 1-ben funkció függőleges és vízszintes gőzölést is lehetővé tesz. A lapos felületek vízszintes gőzölésével jobb eredményeket érhet el, különösen az olyan nehezen kezelhető területeken, mint a gallérok és a mandzsetták.

Quick Calc Release funkció



A gyors vízkömentesítésnek köszönhetően készüléke hosszabb időn át képes azonos gőzteljesítményt nyújtani.

XL méretű víztartály



A 200 ml-es víztartály egyszerre akár 3 ruha gőzölését is lehetővé teszi. Elegendő az indulás előtti gyors finomításokhoz!

Folyamatos gőzkibocsátás



Az elektromos pumpának hála a kézzel végzett pumpálás a múlté. Csak tartsa nyomva a gombot, a gőz folyamatosan áramolni fog.

SmartFlow melegítőtalp



A SmartFlow melegítőtalp megakadályozza, hogy pára csapódjon le ruháira. Teszi ezt úgy, hogy ruhái teljes biztonságban vannak – a kényes darabok is.

Minden ruhán biztonságosan használható



A ruhagőzölő biztonságosan használható mindenféle textíliához. Nagyszerű megoldás az olyan kényes anyagokhoz is, mint a selyem és a kasmír.

Biztonságos megtámasztás



A ruhagőzölőt leteheti egyszerűen az alapjára állítva. Egyszerű és biztonságos pozíció.

Kellemetlen szagok és baktériumok eltávolítása



Az erőteljes gőz a cigarettafüst szagát, az ételszagot és a testszagot is eltávolítja, továbbá elpusztítja a baktériumok 99,9%-át*

Műszaki adatok

Technológia

PureSteam technológia

Gyors gyűrődéseltávolítás

2 az 1-ben funkció

Folyamatos gőzkiadás: Maximum

30 g/perc

Energiaellátás: 1500 W

Használatra kész: 1 perc

Igény szerinti gőzölés

Függőleges gőzölés

Feszültség: 240 V

Egyszerű használat

Minden vasalható anyaghoz biztonságosan

használható: Még az olyan kényes anyagokon is, mint a selyem

Víztartály űrtartalma: 200 ml

Hálózati kábel hossza: 2 m

Használatra kész: Jelzőfény

Töltse újra a használat közben bármikor

Csapvízzel is használható

Be-/kikapcsoló

Vízkömentesítés

Vízkömentesítés és tisztítás: Beépített

vízkezelő

Mellékelt tartozékok

Kefe

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Mé):

32 x 22 x 17 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Mé): 30 x 17 x

13 cm

Teljes súly csomagolással együtt: 0,9 kg

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Zöld hatékonyság

Termékcsomagolás: 100%-ban

újrahasznosítható

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Formatervezés

Szín: rózsaszín

