



#### StyleTouch Kézi Gőzölőkészülék

- 1500 W, akár 30 g/perc
- PureSteam technológia
- XL méretű víztartály
- 2 az 1-ben funkció

GC440/47

## Az ön legújabb elengedhetetlen háztartási kelléke

Ideális a gyors simításokhoz és a kényes ruhákhoz

Az innovatív PureSteam technológiának és a gyors kalciumeltávolításnak köszönhetően az új StyleTouch ruhagőzölő évekig erős gőzt biztosít. Gyors, biztonságos és egyszerű készülék, tökéletes az utolsó simításokhoz és a kényes ruhákhoz.

### Előnyök

#### Gyors és hatékony gyűrődéseltávolítás

- PureSteam technológia az egyenletes, erős és folyamatos gőzölésért
- Még jobb eredmények a 2 az 1-ben függőleges és vízszintes gőzöléssel
- Erőteljesebb, akár 30 g/perces gőz a gyorsabb eredmények érdekében
- 60 másodpercen belül használatra kész

#### Egyszerűen és biztonságosan használható

- Quick Calc Release funkció

- Nagy méretű víztartály a hosszan tartó gőzölés érdekében
- Az elektromos szivattyú automatikus, folyamatos gőzkibocsátást biztosít
- SmartFlow melegítőtalp a nedves foltok megakadályozásához
- Biztonsággal használható finom anyagokon, pl. selymen is
- Stabil fekvés az alapegységen

#### Mosás és vegytisztítás nélkül is felfrissíti a ruhákat

- Az erős gőz eltávolítja a kellemetlen szagokat és elpusztítja a baktériumok 99,9%-át

**PHILIPS**

## Szolgáltatások

### PureSteam technológia



Az innovatív PureSteam technológia megakadályozza a kalcium felgyülemelését a gőzölő motorja körül. Évekig tartó folyamatos, erőteljes gőzölést tesz lehetővé.

### 2 az 1-ben funkció



A 2 az 1-ben funkció függőleges és vízszintes gőzölést is lehetővé tesz. A lapos felületek vízszintes gőzölésével jobb eredményeket érhet el, különösen az olyan nehezen kezelhető területeken, mint a gallérok és a mandzsetták.

### Quick Calc Release funkció



A gyors vízkőmentesítésnek köszönhetően készüléke hosszabb időn át képes azonos gőzteljesítményt nyújtani.

### XL méretű vizes tartály



A 200 ml-es vizes tartály egyszerre akár 3 ruha gőzölését is lehetővé teszi. Elegendő az indulás előtti gyors finomításokhoz!

### Folyamatos gőzkibocsátás



Az elektromos pumpának hála a kézzel végzett pumpálás a múlté. Csak tartsa nyomva a gombot, a gőz folyamatosan áramolni fog.

### SmartFlow melegítőtalp



A SmartFlow melegítőtalp megakadályozza, hogy pára csapódjon le ruháira. Teszi ezt úgy, hogy ruhái teljes biztonságban vannak – a kényes darabok is.

### Minden ruhán biztonságosan használható



A ruhagőzölő biztonságosan használható mindenféle textilárhoz. Nagyszerű megoldás az olyan kényes anyagokhoz is, mint a selyem és a kasmír.

### Biztonságos megtámasztás



A ruhagőzölőt leteheti egyszerűen az alapjára állítva. Egyszerű és biztonságos pozíció.

### Kellemetlen szagok és baktériumok eltávolítása



Az erőteljes gőz a cigarettafüst szagát, az ételszagot és a testszagot is eltávolítja, továbbá elpusztítja a baktériumok 99,9%-át.\*

### Erőteljesebb gőz



Az innovatív PureSteam technológia alapjaiban különbözik más gőzölőktől. Az akár 30 g/perc gőzölés erőteljesebb, jobban a ruhákba hatoló gőzt jelent, amely gyorsabb gyűrődéseltávolítást eredményez.

Kevesebb mint 60 másodperc alatt használatra kész



Pillanatok alatt gőzölsre kész. Csak csatlakoztassa, várjon kevesebb mint 1 percet..., már jön is a gőz, és kezdheti!

## termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

### Technológia

PureSteam technológia Igen

### Gyors gyűrdéseltávolítás

2 az 1-ben funkció Igen  
Folyamatos gőzkibocsátás Maximum 30 g/perc  
Energiaellátás 1500 W  
Használatra kész 1 perc  
Igény szerinti gőzölés Igen  
Független gőzölés Igen  
Feszültség 240 V

### Egyszerű használat

Minden vasalható anyaghoz biztonságosan használható Még az olyan kényes anyagokon is, mint a selyem  
Víztartály úrtartalma 200 ml  
Hálózati kábel hossza 2 m  
Használatra kész Jelzőfény  
Töltse újra a használat közben Igen  
bármikor  
Csapvízzel is használható Igen  
Be-/kikapcsoló Igen

### Vízkömentesítés

Vízkömentesítés és tisztítás Beépített vízkőtartály

### Mellékelt tartozékok

Kefe Igen

### Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Mé) 32 x 22 x 17 cm  
Termék méretei (Szé x Ma x Mé) 30 x 17 x 13 cm

Teljes súly csomagolással együtt 0,9 kg

### Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia Igen

### Zöld hatékonyság

Termékcsomagolás 100%-ban újrahasznosítható  
Felhasználói kézikönyv 100% újrahasznosított papír

### Formatervezés

Szín rózsaszín

### Méret csomagolással együtt

Magasság 21,00 cm  
Szélesség 35,00 cm  
Mélység 15,60 cm  
Nettó tömeg 1,15 kg  
Bruttó tömeg 1,50 kg  
EAN 08710103791706  
Mellékelt termékek száma 1  
Szármaszáma CN  
Harmonizált rendszerkód 851679

### Külső kartondoboz

Hosszúság 48,40 cm  
Szélesség 36,20 cm  
Magasság 44,20 cm  
Bruttó tömeg 9,90 kg  
EAN 18710103791703  
Fogyasztói csomagolások száma 6

\*\* Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok esetén 8 perces gőzölési idővel.



az adatok változhatnak  
2018. Október 25

Version: 6.2.1  
EAN: 08710103791706

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

[www.philips.com](http://www.philips.com)