

PHILIPS

Plancha a vapor

Azur

GC4415



Potencia y precisión

Más vapor, más deslizamiento

Si quiere planchar de forma más fácil y eficaz, la plancha con base SteamGlide es la solución ideal porque combina una salida de vapor excelente con un deslizamiento superior.

Comodidad para planchar

- Cable extralargo de 3 m para un máximo alcance

Elimina fácilmente las arrugas

- La salida de vapor de hasta 100 g/min elimina las arrugas más rebeldes de forma muy fácil

Llega hasta las zonas más difíciles

- La punta con vapor vaporiza las zonas más difíciles de alcanzar

Más seguridad

- El protector para tejidos delicados permite planchar todo tipo de telas
- El sistema antigoteo mantiene sus prendas impecables durante el planchado
- Sistema antical automático

Fácil deslizamiento sobre todo tipo de telas

- La base SteamGlide de Philips es un producto premium


Destacados

Protector para tejidos delicados



El protector para tejidos delicados funciona a baja temperatura, con máximo vapor y sin dejar brillo sobre las prendas.

Punta con vapor



La exclusiva punta con vapor combina el frente puntiagudo de la base con ranuras especiales alargadas en la punta para alcanzar las zonas más difíciles y obtener mejores resultados.

Base SteamGlide



SteamGlide es la mejor base de Philips. Ofrece una excelente resistencia a los rayones, se desliza a la perfección y es fácil de usar.

Especificaciones

Accesorios

El pack incluye: Fácil guardado del cable, Protector para tejidos delicados

Comodidad para planchar

Más comodidad: Cable de 360 grados para más libertad

Sistema antisarro: Sistema anticalcáreo activo doble

Antigoteo: Sistema antigoteo

Uso seguro: Supera los estándares internacionales de resistencia a las caídas

Adecuada para agua de la canilla

Capacidad del tanque de agua: 350 ml

Eliminación de arrugas

Vapor constante: Hasta 40 gr/min

alcanza las zonas más difíciles: Punta con vapor

Rociador

Salida de vapor: Hasta 100 gr/min

Vapor vertical

Fácil de usar

Calentamiento rápido

Deslizamiento suave

Base: Base SteamGlide

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50-60

Potencia: 2400

Voltaje: 220 - 240

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 303 x 120 x 152

Peso del producto: 1,70

