

PHILIPS

Ατμοσίδερο


Azur Performer Plus

Παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό, βολή 170 γρ.


Πλάκα SteamGlide

Σύστημα προστασίας από άλατα

2400 Watt



GC4506/20



Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

Πιο αποτελεσματικός καθαρισμός αλάτων με το δοχείο καθαρισμού αλάτων

Το σίδερο ατμού Philips Azur Performer Plus συνδυάζει την ισχυρή απόδοση με την ευχρηστία. Ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων για αποτελεσματική αφαίρεση αλάτων και απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας, αυτόματος έλεγχος ατμού και πλάκα SteamGlide.

Γρήγορη και πανίσχυρη απόδοση

- 2400 W για γρήγορη θέρμανση του σιδήρου
- Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων
- Βολή ατμού έως 170 γρ.

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

- Πλάκα SteamGlide για ομαλή και εύκολη ολίσθηση

Λύση καθαρισμού αλάτων

- Το ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων Calc συλλέγει κατά τη διάρκεια του σιδερώματος
- Αυτοκαθαρισμός για αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων

Άνετο σιδέρωμα

- Αυτόματος έλεγχος ατμού για σωστή παροχή ατμού σε κάθε ρούχο
- Ιδανικό βάρος για ευκολότερο χειρισμό του σιδήρου στα ρούχα σας
- Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα



asimpleswitch.com

Χαρακτηριστικά

Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό



Η συνεχής παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό σάς προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Αυτόματος έλεγχος ατμού



Με τον αυτόματο έλεγχο ατμού, δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε τη σωστή ποσότητα ατμού. Επιλέξτε τη θερμοκρασία για τα ρούχα που σιδερώνετε και είστε έτοιμοι.

Ιδανικό βάρος




Το σίδερο έχει το ιδανικό βάρος για να κινείται εύκολα πάνω σε οποιοδήποτε ρούχο ώστε να σας επιτρέπει να σιδερώνετε με λιγότερο κόπο, καθώς διευκολύνει τη συνεχή μετακίνησή του από τη σιδερώστρα πίσω στη βάση του.

Πλάκα SteamGlide



Η πλάκα SteamGlide στο ατμοσίδηρο Azur Performer γλιστράει με άνεση στα ρούχα, είναι εξαιρετικά ανθεκτική στις γρατζουνιές και καθαρίζεται εύκολα.

Άκρο τριπλής ακρίβειας



Το μυτερό άκρο του Philips Azur Performer διαθέτει 3 χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μοναδική ακρίβεια: μυτερή άκρη, αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά και μύτη με κομψή σχεδίαση. Έτσι, χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, μπορείτε να σιδερώνετε ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία, π.χ. γύρω από τα κουμπιά ή μεταξύ των πτυχώσεων.

2400 W για γρήγορη θέρμανση



Με 2400 W, το ατμοσίδηρο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.

Ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων



Το ειδικά σχεδιασμένο ενσωματωμένο δοχείο αλάτων συλλέγει σωματίδια αλάτων κατά τη διάρκεια του σιδερώματος. Η διαδικασία αυτόματου καθαρισμού αφαιρεί τα ελεύθερα σωματίδια αλάτων από το σίδερο για να σας προσφέρει σταθερή απόδοση σιδερώματος κάθε μέρα.

Αυτοκαθαρισμός



Εκτός από το ενσωματωμένο δοχείο αλάτων, η λειτουργία αυτοκαθαρισμού της πλάκας απομακρύνει ακόμα και τα πιο επίμονα άλατα. Η καθαρή πλάκα βελτιώνει την απόδοση του ατμού και τα αποτελέσματα του σιδερώματος.



asimpleswitch.com

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO₂. Πώς; Προσφέρουν σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.

Προδιαγραφές

Εύκολη χρήση

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 ιγ
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml

Drop Stop

Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης

Πλαϊνό πορτάκι ανοίγματος

Ονομασία πλάκας: SteamGlide

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Μεταβλητά επίπεδα ατμού

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Ψεκασμός νερού

Οικολογική αποδοτικότητα

Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη
Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων, Αυτοκαθαρισμός

Μέγεθος και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΒ): 34,1*30*36 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΒ): 16*32,6*14 εκ.

Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 1,52 κ.

Βάρος σιδήρου + βάσης: 1,75 κ.

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχόμενη παροχή ατμού: 45 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2400 W

Πλάκα: SteamGlide Plus

Βολή ατμού: 170 ζ

