

PHILIPS

Ατμοσίδερο

Azur Performer Plus

Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 200 γρ.

Πλάκα T-ionicGlide

Αυτόματο σβήσιμο, προστασία από άλατα

2600 Watt



GC4521/20



Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

Με την καλύτερή μας πλάκα

Το ατμοσίδερο Azur Performer της Philips συνδυάζει ισχυρή απόδοση και εύκολη χρήση. Με εύκολη τεχνολογία Quick Calc Release, πλάκα T-ionicGlide 5 αστέρων για βέλτιστη ολίσθηση, καθώς και αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας, σας προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα στο σιδέρωμα.

Γρήγορη και πανίσχυρη απόδοση

- 2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση
- Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων
- Βολή ατμού έως 200 γρ.

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

- T-ionicGlide: Η καλύτερή μας πλάκα 5 αστέρων

Ασφαλές σιδέρωμα

- Αυτοκαθαρισμός για αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων
- Το σίδερο απενεργοποιείται αυτόματα όταν μένει χωρίς επίβλεψη
- Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων για αφαίρεση των αλάτων από το ατμοσίδερο

Άνετο σιδέρωμα

- Αυτόματος έλεγχος ατμού για σωστή παροχή ατμού σε κάθε ρούχο
- Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα
- Ίδανικό βάρος για ευκολότερο χειρισμό του σίδηρου στα ρούχα σας



asimpleswitch.com

Χαρακτηριστικά

2600 W για γρήγορη θέρμανση



2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση.

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό



Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 200 γρ.



Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.

Αυτοκαθαρισμός



Εκτός από το ενσωματωμένο δοχείο αλάτων, η λειτουργία αυτοκαθαρισμού της πλάκας απομακρύνει ακόμα και τα πιο επίμονα άλατα. Η καθαρή πλάκα βελτιώνει την απόδοση του ατμού και τα αποτελέσματα του σιδερώματος.

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας



Το ατμοσίδηρο απενεργοποιείται αυτόματα όταν μένει χωρίς επίβλεψη. Όταν το αφήνετε στη βάση του απενεργοποιείται σε 8 λεπτά, ενώ όταν το αφήνετε στην πλάκα ή στο πλάι, χρειάζονται 30 δευτερόλεπτα για την απενεργοποίηση.

Αυτόματος έλεγχος ατμού



Με τον αυτόματο έλεγχο ατμού, δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε τη σωστή ποσότητα ατμού. Επιλέξτε τη θερμοκρασία για τα ρούχα που σιδερώνετε και είστε έτοιμοι.

Άκρο τριπλής ακρίβειας



Το μύτερό άκρο του Philips Azur Performer διαθέτει 3 χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μοναδική ακρίβεια: μύτερη άκρη, αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά και μύτη με κομψή σχεδίαση. Έτσι, χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, μπορείτε να σιδερώνετε ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία, π.χ. γύρω από τα κουμπιά ή μεταξύ των πτυχώσεων.

Ιδανικό βάρος



Το σίδερο έχει το ιδανικό βάρος για να κινείται εύκολα πάνω σε οποιοδήποτε ρούχο ώστε να σας επιτρέπει να σιδερώνετε με λιγότερο κόπο, καθώς διευκολύνει τη συνεχή μετακίνησή του από τη σιδερώστρα πίσω στη βάση του.

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων



Η λειτουργία γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να αφαιρέσετε τα άλατα από το σίδερο σας και εγγυάται συνεχή, ισχυρή παροχή ατμού για πολλά χρόνια.



asimpleswitch.com

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO₂. Πώς; Προσφέρουν σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.

Προδιαγραφές

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Πλάκα: T-ionicGlide

Συνεχόμενη παροχή ατμού: 50 γρ./λεπτό

Βολή ατμού: 200 γρ.

Σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση

Ψεκασμός

Ρεύμα:

2600 W

Λειτουργία ιονισμένου ατμού

Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού

Άνετο σιδέρωμα

Μήκος καλωδίου: 2 μ.

Εύκολη χρήση

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml

Γέμισμα και άδειασμα νερού: Πλαϊνό πορτάκι ανοίγματος

Διακοπή σταξίματος

Μαλακή λαβή

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Κλιπ καλωδίου

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 μ.

Φτάνει στα δύσκολα σημεία: Άκρο τριπλής ακρίβειας

Γρήγορο και εύκολο γέμισμα

Βιωσιμότητα

Ρύθμιση ECO: Ενεργειακή εξοικονόμηση 20%

Διαχείριση αλάτων

Λύση καθαρισμού αλάτων: Αυτοκαθαρισμός

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων

