

PHILIPS

Fier de călcat cu
abur

Azur Performer Plus

Abur 50 g/min.; jet de abur 210 g

Talpă T-ionicGlide

Oprire auto
siguranță/Anticalcar

2600 Wați



GC4526/17



Mai rapid*, mai ușor și mai inteligent

Îndepărtare mai eficientă a calcarului cu recipientul pentru calcar

Fierul de călcat cu abur Azur Performer Plus de la Philips combină performanța puternică cu ușurința de utilizare. Include un recipient de calcar încorporat pentru îndepărtarea eficientă a calcarului și performanțe de durată ale aburului, control automat al aburului și talpă T-ionicGlide.

Performanță rapidă și puternică

- 2600 W pentru încălzire rapidă și performanțe deosebite
- Debit de abur continuu, de până la 50 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor
- Jet de abur de până la 210 g

Alunecare ușoară pe toate tipurile de materiale

- T-ionicGlide: cea mai bună talpă de 5 stele

Soluție de detartrare

- Recipientul pentru calcar încorporat colectează calcarul în timpul călcării
- Curățare automată pentru eliminarea eficientă a calcarului

Călcare confortabilă

- Control automat al aburului pentru o cantitate adecvată de abur la fiecare haină
- Vârf cu precizie triplă, pentru control și vizibilitate optime
- Sistem CordGuide inovator
- Greutate optimă, pentru manevrare mai ușoară pe haine
- Oprire electronică de siguranță la lăsarea fierului de călcat nesupravegheat

Repere

2600 W pentru încălzire rapidă



2600 W pentru încălzire rapidă și performanțe deosebite.

Jet de abur de până la 50 g/min



Fluxul de abur continuu de până la 50 g/min îți oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Control automat al aburului




Controlul automat al aburului te eliberează de grija selectării cantității necesare de abur. Nu trebuie decât să selectezi temperatura pentru hainele pe care le calci și asta este tot.

Greutate optimă



Fierul de călcat are greutatea optimă pentru deplasarea mai ușoară pe orice haină, făcând călcatul mai simplu și facilitând poziționarea constantă a fierului de călcat pe masă și înapoi pe piciorul de sprijinire.

Vârf cu precizie triplă



Vârful ascuțit al Philips Azur Performer este foarte precis din 3 motive: are un vârf ascuțit, un canal pentru nasturi și un design precis al capătului. Vârful cu precizie triplă îți permite să ajungi și la cele mai problematice porțiuni, de ex. în jurul nasturilor sau între pliuri.

Recipient pentru calcar încorporat



Recipientul pentru calcar conceput special și încorporat colectează particulele de calcar în timpul călcării. Procesul de curățare automată

elimină calcarul din fierul de călcat, pentru a menține performanțe consecutive de călcare, zi de zi.

Curățare automată



Pe lângă rezervorul integrat pentru calcar, funcția de curățare automată a tălpii îndepărtează chiar și cel mai persistent calcar. O talpă curată îmbunătățește performanța aburului și rezultatele călcării.

CordGuide



Sistemul inovator CordGuide se fixează pe masa de călcat și îndepărtează cablul în timpul călcatului.

Oprire automată



Funcția de oprire electronică oprește automat fierul de călcat când este lăsat nesupravegheat sau când este răsturnat.

Specificații

Ușor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 300 ml
Lungime cablu de alimentare: 2,5 m
Oprire automată de siguranță
Mâner moale
Anti-picurare

Îndepărtarea rapidă și puternică a cutelor

Debit de abur continuu: 50 g/min
Alimentare: 2600 W
Talpă: T-ionicGlide
Jet de abur: 210 g

Gestionarea calcarului

Detartrare și curățare: Recipient pentru calcar încorporat, Curățare automată

Accesorii incluse

CordGuide

Dimensiuni și greutate

Dimensiunile ambalajului (lxHxL):
34,1*30*36 cm
Dimensiunile produsului (lxHxL): 16*32*14 cm
Greutate totală cu ambalaj: 1,75 kg
Greutatea fierului + bază: 1,52 kg

