

# PHILIPS

## Dampstrykejern

### Azur Performer Plus

Damp, 45g/min, dampstøt på 210g

T-ionicGlide-strykesåle

Auto. sikkerhetsutkob., antikalk

2400 watt



GC4526/86



## Raskere\*, enklere og smartere

### Mer effektiv kalkrengjøring med kalkbeholder

Azur Performer Plus-dampjernet fra Philips har kraftig ytelse og er enkel i bruk. Det har innebygd kalkbeholder for effektiv kalkfjerning, automatisk dampkontroll og T-ionicGlide-strykesåle for langvarig dampytelse.

#### Rask og kraftig ytelse

- 2400 W for rask oppvarming
- Damp på opptil 45 g/min for bedre fjerning av skrukker
- Dampstøt på opptil 210 g

#### Glir lett på alle typer tekstiler

- T-ionicGlide: vår beste 5-stjerners strykesåle

#### Kalkrensløsning

- Innebygd kalkbeholder samler kalken når du stryker
- Selvrensende for effektiv kalkfjerning

#### Behagelig stryking

- Nyskapende CordGuide
- Automatisk dampkontroll gir riktig damp til hvert plagg
- Optimal vekt for enklere bevegelse over plagget
- Tupp for trippel presisjon gir optimal kontroll og sikt
- Elektronisk utkobling når du går fra strykejernet



asimpleswitch.com

# Høydepunkter

## T-ionicGlide-strykesåle



T-ionicGlide er den glatteste og er mest ripesikre, femstjerners strykesålen vår med integrert titandioksidlag.

## Innebygd kalkbeholder



Den spesialutviklede og innebygde kalkbeholderen samler opp kalkpartikler mens du stryker. Den selvrensende prosessen tømmer kalken ut av strykejernet for å opprettholde den stabile strykeytelsen dag etter dag.

## CordGuide




Den nyskapende CordGuide klikkes bare på strykebrettet og holder ledningen borte mens du stryker.

## Automatisk dampkontroll



Med automatisk dampkontroll trenger du ikke å tenke på hvor mye damp du trenger. Velg temperatur for plagget du skal stryke, og sett i gang.

## Tupp for trippel presisjon



Den spisse tuppen på Philips Azur Performer er nøyaktig på tre måter: Den har en spiss tupp, et knappespor og en stilig design. Tuppen for trippel presisjon gjør at du kan nå selv de vanskelige områdene, feks. rundt knapper eller mellom folder.

## Optimal vekt



Strykejernet har en optimal vekt for enkelt å gli over plagget. Dette gjør at strykingen går lettere, og det er enkelt hele tiden å plassere strykejernet på brettet og sette det tilbake på støtten.

## Slår seg automatisk av



Den elektroniske utkoblingen slår automatisk av strykejernet når du går fra det, eller hvis det velter.

## Selvrensende



I tillegg til den innebygde kalkbeholderen vil selvrensfunksjonen til strykesålen fjerne de vanskeligste kalkrestene. Med en ren strykesåle får du bedre dampytelse og strykeresultater.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

# Spesifikasjoner

## Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 300 ml  
Lengde på nettleiding: 2,5 m  
Automatisk sikkerhetsutkobling  
Mykt håndtak

## Rask og effektiv fjerning av skrukker

Kontinuerlig damputslipp: 45 g/min  
Drift: 2400 W  
Strykesåle: T-ionicGlide  
Dampstøt: 210 g

## Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Innebygd  
kalkbeholder, Selvrensende

## Tilbehør som følger med

CordGuide

## Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L): 34,1 x 30 x 36 cm  
Produktmål (B x H x L): 16 \* 32,6 \* 14 cm  
Totalvekt med emballasje: 1,52 kg  
Vekt på strykejern + base: 1,75 kg

