



### Dampstrykejern

- Damp, 45g/min, dampstøt på 210g
- T-ionicGlide-strykesåle
- Auto. sikkerhetsutkob., antikalk
- 2400 watt

GC4526/86

## Raskere\*, enklere og smartere

Mer effektiv kalkrengjøring med kalkbeholder

Azur Performer Plus-dampjernet fra Philips har kraftig ytelse og er enkel i bruk. Det har innebygd kalkbeholder for effektiv kalkfjerning, automatisk dampkontroll og T-ionicGlide-strykesåle for langvarig dampytelse.

### Fordeler

#### Rask og kraftig ytelse

- Dampstøt på opptil 210 g
- 2400 W for rask oppvarming
- Damp på opptil 45 g/min for bedre fjerning av skrukker

#### Glir lett på alle typer tekstiler

- T-ionicGlide: vår beste 5-stjerners strykesåle

#### Kalkrensløsning

- Innebygd kalkbeholder samler kalken når du stryker

- Selvrensende for effektiv kalkfjerning

#### Behagelig stryking

- Nyskapende CordGuide
- Automatisk dampkontroll gir riktig damp til hvert plagg
- Tupp for trippel presisjon gir optimal kontroll og sikt
- Optimal vekt for enklere bevegelse over plagget
- Elektronisk utkobling når du går fra strykejernet

**PHILIPS**

## Funksjoner

### T-ionicGlide-strykesåle



T-ionicGlide er den glatteste og er mest ripesikre, femstjerners strykesålen vår med integrert titandioksidlag.

### Innebygd kalkbeholder



Den spesialutviklede og innebygde kalkbeholderen samler opp kalkpartikler mens du stryker. Den selvrensende prosessen tømmer kalken ut av strykejernet for å opprettholde den stabile strykeytelsen dag etter dag.

### CordGuide




Den nyskapende CordGuide klikkes bare på strykebrettet og holder ledningen borte mens du stryker.

### Automatisk dampkontroll



Med automatisk dampkontroll trenger du ikke å tenke på hvor mye damp du trenger. Velg temperatur for plagget du skal stryke, og sett i gang.

### Tupp for trippel presisjon



Den spisse tuppen på Philips Azur Performer er nøyaktig på tre måter: Den har en spiss tupp, et knappespor og en stilig design. Tuppen for trippel presisjon gjør at du kan nå selv de vanskelige områdene, f.eks. rundt knapper eller mellom folder.

### Optimal vekt



Strykejernet har en optimal vekt for enkelt å gli over plagget. Dette gjør at strykningen går lettere, og det er enkelt hele tiden å plassere strykejernet på brettet og sette det tilbake på støtten.

### Slår seg automatisk av



Den elektroniske utkoblingen slår automatisk av strykejernet når du går fra det, eller hvis det velter.

### Selvrensende



I tillegg til den innebygde kalkbeholderen vil selvrensfunksjonen til strykesålen fjerne de vanskeligste kalkrestene. Med en ren strykesåle får du bedre dampytelse og strykeresultater.

### Dampstøt på opptil 210 g



Dampstøt på opptil 210 g gjør at du raskt kan fjerne selv de vanskeligste skrukkene.

### 2400 W for rask oppvarming



2400 W for rask oppvarming og kraftig ytelse

## Azur Performer Plus

Damp på opptil 45 g/min



Kontinuerlig damp på opptil 45 g / min gir riktig mengde damp, slik at du kan fjerne alle skrukker effektivt.

### spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

#### Lett å bruke

Kapasitet for vann-tank	300 ml
Lengde på nettleddning	2,5 m
Automatisk sikkerhetsutkobling	Ja
Mykt håndtak	Ja

#### Rask og effektiv fjerning av skrukker

Kontinuerlig damputslipp	45 g/min
Drift	2400 W
Strykesåle	T-ionicGlide
Dampstøt	210 g

#### Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring	Innebygd kalkbeholder Selvrensende
-------------------------	---------------------------------------

#### Tilbehør som følger med

CordGuide	Ja
-----------	----

#### Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L)	34,1 x 30 x 36 cm
Produktmål (B x H x L)	16 * 32,6 * 14 cm

Totalvekt med emballasje	1,52 kg
Vekt på strykejern + base	1,75 kg

#### Mål, emballasje

Høyde	16,00 cm
Bredde	32,60 cm
Dybde	14,00 cm
Nettovekt	1,52 kg
Bruttovekt	1,75 kg
EAN	08710103798361
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	ID
Harmonisert systemkode	851640

#### Ytre eske

Lengde	34,10 cm
Bredde	30,00 cm
Høyde	36,00 cm
Bruttovekt	7,64 kg
EAN	18710103798368
Antall emballasjer	4

\* Sammenlignet med et gjennomsnittlig dampjern fra Philips på 2200 W



data kan endres  
2018, September 29

Version: 5.1.1  
EAN: 08710103798361

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)