

# PHILIPS


## Fer vapeur

### Azur

Débit de vapeur continu  
45 g/min

Effet pressing 180 g

Semelle SteamGlide



GC4532/20



## Vapeur puissante garantie

Avec notre système Quick Calc Release amélioré

Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.

### Repassage agréable

- Système Quick Calc Release pour nettoyer facilement votre fer

### Rapide et puissant

- Effet pressing jusqu'à 180 g pour éliminer les faux plis tenaces
- 2 400 W pour une augmentation rapide de la température et d'excellentes performances
- Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une élimination plus rapide des faux plis

### Glisse facile sur tous les tissus

- SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

## Points forts

### Quick Calc Release



Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer et une production de vapeur durable

### Effet pressing jusqu'à 180 g



Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

### 2 400 W pour une montée en température rapide



Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

### Débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min



Le débit de vapeur puissant et régulier envoie plus de vapeur au travers du tissu pour éliminer les faux plis plus rapidement.

### Semelle SteamGlide



La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

## Caractéristiques

### Technologie

Pour tous les tissus repassables

### Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 45 g/min

Alimentation: 2 400 W

Prêt à l'emploi: 2 min

Effet pressing: 180 g

Tension: 240 volt

Vaporisation d'eau

### Facile à utiliser

Performances de glisse de la semelle:

3 étoiles

Nom de la semelle: SteamGlide

Prise électrique intégrée

Longueur du cordon d'alimentation: 2 m

Sélectionnez le débit de vapeur au niveau de la poignée

Résistance aux rayures de la semelle:

4 étoiles

Utilisable avec l'eau du robinet

Système stop-gouttes

### Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Quick Calc Release

### Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L):

13,7 x 16,7 x 33,2 cm

Dimensions du produit (l x H x L):

12,88 x 15,33 x 31,95 cm

Poids, emballage compris: 1,791 kg

Poids du fer: 1,552 kg

Poids du fer + base: 1,569 kg

### Garantie

Garantie internationale de 2 ans

### Efficacité éco-énergétique

Emballage du produit: 100 % recyclable

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

