

# PHILIPS

## Ατμοσίδερο

### Azur

45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

Βολή ατμού 200 γρ.

Πλάκα SteamGlide



GC4537/70



## Εγγυημένη απόδοση ατμού

Με το βελτιωμένο μας σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release

Χάρη στην πρωτοποριακή μας σχεδίαση, τα σωματίδια των αλάτων διασπώνται εύκολα και συλλέγονται αυτόματα στο αφαιρούμενο δοχείο αλάτων. Έτσι μπορείτε να το καθαρίσετε πολύ εύκολα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, για εξαιρετική απόδοση μεγάλης διάρκειας.

### Άνετο σιδέρωμα

- Σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick calc release για εύκολο καθάρισμα του σίδερου

### Γρηγορότερο σιδέρωμα και πανίσχυρη απόδοση

- Η βολή ατμού έως 200 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις
- 2400W για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση
- Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό για ταχύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

### Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

- Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

## Χαρακτηριστικά

### Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων



Σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release για εύκολο καθάρισμα του σιδήρου και απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας

### Βολή ατμού έως 200 γρ.



Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

### 2400W για γρήγορη προθέρμανση



Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα

### Συνεχής παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό



Ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού που διεισδύει καλύτερα μέσα στο ύφασμα για γρηγορότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

### Πλάκα SteamGlide



Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδηρό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

## Προδιαγραφές

### Τεχνολογία

Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

### Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: 45 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2400 W

Ετοιμότητα χρήσης: 2 ελάχιστο

Βολή ατμού: 200 ζ

Τάση: 240 volt

Ψεκασμός νερού

### Εύκολη χρήση

Πλάκα που γλιστράει: 3 αστέρια

Ονομασία πλάκας: SteamGlide

Ενσωματωμένο βύσμα τροφοδοσίας

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 ιγ

Επιλογή ατμού από τη λαβή

Πλάκα που δεν χαράσσεται:

4 αστέρια

Χρήση και με νερό βρύσης

Διακοπή σταξίματος

### Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων

### Μέγεθος και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ):

13.7x16.7x33.2 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ):

12.88x15.33x31.95 εκ.

Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 1,791 κ.

Βάρος σιδήρου:

1,552 κ.

Βάρος σιδήρου + βάσης: 1,569 κ.

### Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

### Οικολογική αποδοτικότητα

Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη

Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

