

PHILIPS


Dampfbügeleisen

Azur

Konstante Dampfleistung von
45 g/Min

Dampfstoß von 200 g

SteamGlide Plus Bügelsohle



GC4541/20



Garantierte Dampfleistung

Mit unserem verbesserten Quick Calc Release-System

Dank des innovativen Designs werden die Kalkpartikel problemlos aufgebrochen und automatisch im abnehmbaren Kalkbehälter erfasst. Der Kalk kann in weniger als 15 Sekunden einfach gewaschen werden, für hervorragende Ergebnisse auch nach langer Zeit.

Schnelleres leistungsstarkes Bügeln

- Dampfstoß von bis zu 200 g glättet auch hartnäckige Falten
- 2.400 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung
- Dampfleistung von bis zu 45 g/Min. für schnelleres Glätten

Bügeln mit Komfort

- Quick Calc Release System für eine einfache Reinigung Ihres Bügeleisens

Müheloses Gleiten auf allen Stoffen

- SteamGlide Plus-Bügelsohle für hervorragendes Gleiten auf allen Stoffen

Besonderheiten

Dampfstoß von bis zu 200 g



Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen

2.400 W für schnelles Aufheizen



Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang

Konstanter Dampfausstoß bis 45 g/Min



Der starke und gleichmäßige Dampfausstoß leitet mehr Dampf durch das Gewebe, um Falten schneller zu entfernen.

Quick Calc Release



Quick Calc Release für eine einfache Reinigung Ihres Bügeleisens und eine langanhaltende Dampfleistung

SteamGlide Plus Bügelsohle



Unsere exklusive SteamGlide Plus-Bügelsohle sorgt für optimale Gleitfähigkeit auf allen Gewebearten. Antihafbeschichtet, kratzfest und einfach sauber zu halten.

Daten

Schnelles Glätten

Konstanter Dampfausstoß: 45 g/Min.
Power: 2.400 W
Dampfstoß: 200 g
Vertikaldampf
Spannung: 240 V
Wasserspray

Einfache Bedienung

Gleitfähigkeit der Bügelsohle: 3 Sterne
Bügelsohlenname: SteamGlide Plus
Tropf-Stopp
Länge des Netzkabels: 2 m
Kratz feste Bügelsohle: 4 Sterne
Für Leitungswasser geeignet

Entkalkung

Entkalken und reinigen: Quick Calc Release

Größe und Gewicht

Verpackungsabmessungen (B x H x L): 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
Produktabmessungen (B x H x L): 12,88 x 15,33 x 31,95 cm
Gesamtgewicht mit Verpackung: 1,791 kg
Gewicht des Bügeleisens: 1,552 kg
Gewicht des Bügeleisens mit Station: 1,569 kg

Garantie

2 Jahre weltweite Garantie

Umweltfreundliche Effizienz

Produktverpackung: Zu 100 % recycelbar
Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

