

PHILIPS


Ατμοσίδερο

Azur

Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό

Βολή ατμού 210 γρ.

Πλάκα SteamGlide Plus



GC4543/30



Εγγυημένη απόδοση ατμού

Με το βελτιωμένο μας σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release

Χάρη στην πρωτοποριακή μας σχεδίαση, τα σωματίδια των αλάτων διασπώνται εύκολα και συλλέγονται αυτόματα στο αφαιρούμενο δοχείο αλάτων. Έτσι μπορείτε να το καθαρίσετε πολύ εύκολα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, για εξαιρετική απόδοση μεγάλης διάρκειας.

Γρηγορότερο σιδέρωμα και πανίσχυρη απόδοση

- Η βολή ατμού έως 210 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις
- 2500W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση
- Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για άριστη αφαίρεση των τσακίσεων

Άνετο σιδέρωμα

- Σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick calc release για εύκολο καθάρισμα του σιδήρου

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

- Πλάκα SteamGlide Plus για εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

Χαρακτηριστικά

Βολή ατμού έως 210 γρ.

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων.

2500W

Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό



Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων



Σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release για εύκολο καθάρισμα του σίδερου και απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας

Πλάκα SteamGlide Plus



Η αποκλειστική μας πλάκα SteamGlide Plus εξασφαλίζει άριστη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα. Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: 50 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2500 W

Ετοιμότητα χρήσης: 2 ελάχιστο

Βολή ατμού: 210 ζ

Τάση: 240 volt

Ψεκασμός νερού

Εύκολη χρήση

Πλάκα που γλιστράει: 3 αστέρια

Ονομασία πλάκας: SteamGlide Plus

Ενσωματωμένο βύσμα τροφοδοσίας

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 ιγ

Επιλογή ατμού από τη λαβή

Πλάκα που δεν χαράσσεται:

4 αστέρια

Χρήση και με νερό βρύσης

Διακοπή σταξίματος

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων

Μέγεθος και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ):

13.7x16.7x33.2 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ):

12.88x15.33x31.95 εκ.

Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 1,791 κ.

Βάρος σίδερου:

1,552 κ.

Βάρος σίδερου + βάσης: 1,569 κ.

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Οικολογική αποδοτικότητα

Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη

Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

