

# PHILIPS

## Fer vapeur

### Azur

Débit de vapeur continu  
50 g/min

Effet pressing 210 g  
Semelle SteamGlide Plus



GC4543/30



## Vapeur puissante garantie

Avec notre système Quick Calc Release amélioré

Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.

#### Rapide et puissant

- Effet pressing jusqu'à 210 g pour éliminer les faux plis tenaces
- 2 500 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances
- Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

#### Repassage agréable

- Système Quick Calc Release pour nettoyer facilement votre fer

#### Glisse facile sur tous les tissus

- Semelle SteamGlide Plus pour une excellente glisse sur tous les tissus

## Points forts

### Effet pressing jusqu'à 210 g

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

### 2 500 W

Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

### Débit vapeur jusqu'à 50 g/min



Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

### Quick Calc Release



Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer et une production de vapeur durable

### Semelle SteamGlide Plus



Notre semelle exclusive SteamGlide Plus offre une excellente glisse sur tous les tissus. Antiadhésive, résiste aux rayures, facile à nettoyer.

## Caractéristiques

### Technologie

Pour tous les tissus repassables

### Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 50 g/min

Alimentation: 2 500 W

Prêt à l'emploi: 2 min

Effet pressing: 210 g

Tension: 240 volt

Vaporisation d'eau

### Facile à utiliser

Performances de glisse de la semelle:

3 étoiles

Nom de la semelle: SteamGlide Plus

Prise électrique intégrée

Longueur du cordon d'alimentation: 2 m

Sélectionnez le débit de vapeur au niveau de la poignée

Résistance aux rayures de la semelle:

4 étoiles

Utilisable avec l'eau du robinet

Système stop-gouttes

### Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Quick Calc Release

### Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L):

13,7 x 16,7 x 33,2 cm

Dimensions du produit (l x H x L):

12,88 x 15,33 x 31,95 cm

Poids, emballage compris: 1,791 kg

Poids du fer: 1,552 kg

Poids du fer + base: 1,569 kg

### Garantie

Garantie internationale de 2 ans

### Efficacité éco-énergétique

Emballage du produit: 100 % recyclable

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

