

# PHILIPS


## Паровой утюг

### Azur

Постоянная подача пара 50 г/мин

Паровой удар 230 г

Подошва SteamGlide Plus



GC4558/20



## Гарантированно оптимальная подача пара

С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора.

### Более быстрое глажение и безупречный результат

- Паровой удар до 230 г для разглаживания жестких складок
- 2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата
- Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

### Комфортное глажение

- Система быстрой очистки от накипи
- Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

### Легко скользит по любым типам тканей

- Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения по ткани любого типа


## Особенности

### Паровой удар до 230 г



Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

### 2600 Вт для быстрого нагрева



Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

### Подача пара до 50 г/мин



Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

### Быстрая очистка от накипи




Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

### Подошва SteamGlide Plus



Уникальная подошва SteamGlide Plus обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

### Автоотключение



Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

## Характеристики

### Технология

Для всех тканей, допускающих глажение: Да

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: 50 г/мин

Питание: 2600 Вт

Готовность к использованию: 2 мин

Паровой удар: 230 г

напряжение:

240 В

Распыление воды: Да

Легко использовать

Превосходное скольжение подошвы: 3 звезды

Название подошвы: SteamGlide Plus

Встроенная розетка: Да

Длина шнура питания: 2 м

Элементы управления режимами подачи пара на ручке: Да

Устойчивость подошвы к царапинам: 4 звезды

Возможность использования водопроводной воды:

Да

Система "капля-стоп": Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Быстрая очистка от накипи

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 13,7 x 16,7 x 33,2 см

Размеры изделия (Ш x В x Д):

12,88 x 15,33 x 31,95 см

Вес (с упаковкой): 1,791 кг

Вес утюга:

1,552 кг

Вес утюга + подставка: 1,569 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

