

PHILIPS

Vår mest populære
Dampstrykejern er enda bedre

Azur

Damp 45 g/min, 220 g
dampstøt

Utmerket glideevne, SteamGlide
Advanced

Enkel avkalking m. Quick Calc
Release



GC4563/30



Garantert høy ytelse

Vår mest populære er enda bedre

Vårt mest solgte strykejern blitt enda bedre med den nye Azur-serien. Kombinasjonen av høy ytelse og enkel bruk, gjør det raskt og enkelt å fjerne vanskelige skrukker. Quick Calc Release-systemet sikrer enkel avkalking, og strykesålen Steamglide Advanced gir ekstra god glideevne.

Raskere stryking og kraftig ytelse

- Fjern vanskelige skrukker med dampstøt på opptil 220 g
- Rask oppvarming og høy ytelse
- Rask fjerning av skrukker med konstant damputslipp på 45 g/min

Behagelig stryking

- Enkel avkalking med Quick Calc Release

Glir lett på alle typer tekstiler

- Glimrende glideevne på alle stoffer

Vår mest populære Dampstrykejern er enda bedre

GC4563/30


Høydepunkter

Dampstøt på opptil 230 g



Trenger dypere inn i stoffet og fjerner vanskelige skrucker.

2600 W for rask oppvarming



Gir rask oppvarming og høy ytelse med 2400 W for å få unna strykingen raskt og enkelt.

Damp på opptil 50 g/min



Med et kraftig og konsekvent damputslipp på opptil 45 g/min kan mer damp trenge gjennom tøyet og gjøre at skrukkene forsvinner fortere.

Quick Calc Release



Med Quick Calc Release-systemet er det enkelt å avkalk strykejernet og bevare dampytelsen lenge, for å oppnå optimale resultater. Kalkpartiklene brytes lett ned og samles automatisk opp i kalkbeholderen, slik at du senere kan vaske vekk kalken på under 15 sekunder.

SteamGlide Advanced-strykesåle



Vår eksklusive Steamglide Advanced-strykesåle gir glimrende glideevne på alle materialer. Er ripebestandig, har slippbelegg og er lett å rengjøre.

Teknologi

For alle strykbare stoffer

Rask fjerning av skrucker

Kontinuerlig damp: 45 g/min

Drift: 2400 W

Klar til bruk: 2 min

Dampstøt: 220 g

Spennings: 240 V

Vannspray

Lett å bruke

Svært glatt strykesåle: 3 stjerner

Navn på strykesåle: SteamGlide Advanced

Integrert strømkontakt

Lengde på nettleiding: 2 m

Velg dampnivå på håndtaket

Strykesålen er motstandsdyktig mot riper:

4 stjerner

Egnet til vann fra springen

Dryppstopp

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Quick Calc Release

Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L):

13,7 x 16,7 x 33,2 cm

Produktmål (B x H x L):

12,88 x 15,33 x 31,95 cm

Totalvekt med emballasje: 1,791 kg

Vekt på strykejern: 1,552 kg

Vekt på strykejern + base: 1,569 kg

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Grønn effektivitet

Produktemballasje: 100 % resirkulerbar

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

