

PHILIPS

Fer vapeur

Azur

Débit de vapeur continu 50 g/min

Effet pressing 240 g

Semelle SteamGlide Advanced



GC4564/20



Vapeur puissante garantie

Avec notre système Quick Calc Release amélioré

Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.

Rapide et puissant

- Effet pressing jusqu'à 240 g pour éliminer les faux plis tenaces
- 2 600 W pour une montée en température rapide et des performances irréprochables
- Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Repassage agréable

- Système Quick Calc Release pour nettoyer facilement votre fer
- Arrêt automatique en cas de non-utilisation du fer

Un repassage facile

- Le système anti-gouttes évite les taches pendant le repassage
- Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent

Glisse facile sur tous les tissus

- Semelle SteamGlide Advanced pour une excellente glisse sur tous les tissus

Points forts

Effet pressing jusqu'à 240 g



Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

2 600 W pour une montée en température rapide



Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min



Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Quick Calc Release



Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer et une production de vapeur durable

Arrêt automatique



Le fer à repasser s'éteint quand vous ne l'utilisez pas. Il s'éteint automatiquement au bout de 8 minutes lorsque vous le posez sur le talon, et au bout de 30 secondes lorsqu'il est immobile.

Système anti-goutte



Notre système anti-gouttes permet d'éviter que des fuites de gouttelettes d'eau ne créent des taches. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.

Réservoir d'eau de 300 ml



Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.

Semelle SteamGlide Advanced

Avec sa couche de titane avancée et son revêtement de pointe, notre semelle exclusive SteamGlide Advanced offre une glisse optimale sur tous les tissus. Anti-adhésive, résiste aux rayures, facile à nettoyer.

Caractéristiques

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 50 g/min

Alimentation: 2 600 W

Effet pressing: 240 g

Défroissage vertical

Tension: 240 volt

Vaporisation d'eau

Facile à utiliser

Performances de glisse de la semelle:

4 étoiles

Nom de la semelle: SteamGlide Advanced

Système anti-gouttes

Longueur du cordon d'alimentation: 2 m

Résistance aux rayures de la semelle:

4 étoiles

Utilisable avec l'eau du robinet

Arrêt automatique

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Quick Calc Release

Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L):

13,7 x 16,7 x 33,2 cm

Dimensions du produit (l x H x L):

12,88 x 15,33 x 31,95 cm

Poids, emballage compris: 1,791 kg

Poids du fer: 1,552 kg

Poids du fer + base: 1,569 kg

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Efficacité éco-énergétique

Emballage du produit: 100 % recyclable

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

