

PHILIPS

Паровой утюг

Azur

Постоянная подача пара 50 г/мин

Паровой удар 240 г

Подшва SteamGlide Advanced



GC4564/20



Гарантированно оптимальная подача пара

С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора.

Более быстрое глажение и безупречный результат

- Паровой удар до 240 г для разглаживания жестких складок
- 2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата
- Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Комфортное глажение

- Система быстрой очистки от накипи
- Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

Удобное глажение

- Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду
- Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

Легко скользит по любым типам тканей

- Подшва SteamGlide Advanced для превосходного скольжения по ткани любого типа

Особенности

Паровой удар до 240 г



Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

2600 Вт для быстрого нагрева



Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

Подача пара до 50 г/мин



Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Быстрая очистка от накипи




Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

Автоматическое отключение



Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.

Система "капля-стоп"



Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

Резервуар для воды объемом 300 мл



Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

Подошва SteamGlide Advanced

Уникальная подошва SteamGlide Advanced с улучшенным слоем из титана и усовершенствованным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

Характеристики

Быстрое разглаживание складок
Постоянная подача пара: 50 г/мин
Питание: 2600 Вт
Паровой удар: 240 г
Вертикальное отпаривание: Да
напряжение:
240 В
Распыление воды: Да

Легко использовать

Превосходное скольжение подошвы: 4 звезд
Название подошвы: SteamGlide Advanced
Система "капля-стоп": Да
Длина шнура питания: 2 м

Устойчивость подошвы к царапинам: 4 звезд
Возможность использования водопроводной воды:
Да
Автоотключение: Да

Очистка от накипи
Очистка от накипи и загрязнений: Быстрая очистка от накипи

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 13,7 x 16,7 x 33,2 см
Размеры изделия (Ш x В x Д):
12,88 x 15,33 x 31,95 см

Вес (с упаковкой): 1,791 кг
Вес утюга:
1,552 кг
Вес утюга + подставка: 1,569 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье
Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

