

PHILIPS

Паровой утюг

Azur FreeMotion

Подача пара 40 г/мин; паровой удар 180г

2600 Вт

Подошва T-ionicGlide

Фиксация Carry-lock

GC4595/40



Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме

T-ionicGlide для невероятно быстрого скольжения

Паровой утюг Azur FreeMotion обеспечивает мощную подачу пара и полную свободу движений при глажении разных тканей в любой части гладильной доски. Удобная зарядная база с фиксацией для переноски Carry-lock и световой индикацией заряжает утюг за считанные секунды.

Быстрый результат

- Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность
- Беспроводной режим предотвращает создание складок из-за перемещения шнура
- Интеллектуальный световой индикатор

Более быстрое глажение

- Паровой удар до 180 г
- Постоянная подача пара до 40 г/мин
- Высокотехнологичная подошва T-ionicGlide

Компактное хранение

- После глажения зафиксируйте утюг с помощью замка для надежного хранения
- Приспособление для удобного хранения шнура

Особенности

2600 Вт для быстрого нагрева



Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей, допускающих глажение.

Фиксация Carry-lock



Безопасное хранение утюга на базе. Для удобства шнур можно обернуть вокруг базы.

Подача пара до 40 г/мин



Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

Глажение в беспроводном режиме



Беспроводной режим обеспечивает максимальную свободу перемещения во время глажения. Вы можете обойти вокруг гладильной доски и гладить в любом направлении, не беспокоясь о расположении шнура.

Удобное хранение



Шнур оборачивается вокруг опоры зарядной базы для удобного хранения прибора.

Интеллектуальный световой индикатор



Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время. Синий свет — готовность к работе. Желтый свет — необходима полная или частичная зарядка.

Паровой удар до 180 г



Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Подошва T-ionicGlide



T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

Характеристики

Очистка от накипи

Очистка от накипи: Двойная очистка от накипи

Можно использовать водопроводную воду: Да

Легко использовать

Система "капля-стоп": Да

Долив в любое время: Да

Система автоотключения: Да

Мягкая ручка: Да

Метод хранения: Фиксация Carry-lock

Объем резервуара для воды:

300 мл

Заполнение и опустошение резервуара для воды:

Открывающаяся сбоку крышка

Быстрое и мощное разглаживание складок

Постоянная подача пара: 40 г/мин

Питание: 2600 Вт

Подошва: T-ionicGlide

Распылитель: Да

Паровой удар: 180 г

Настройка подачи пара:

Да

Вертикальное отпаривание: Да

Забота об окружающей среде

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Вес и габариты

Масса утюга: 1,5 кг

