

PHILIPS

Парна ютия

Azur

3-метров кабел

GC4610



Премахва лесно гънките

Мощно гладене с гладеща плоча SteamGlide

С гладещата плоча SteamGlide на тази ютия гладенето е гладко и без усилие. Нейната мощна пара и гладене без усилие са идеална комбинация за премахване на гънки и получаване на добри резултати!

Забележително изпълнение

- Мощността 2400 W позволява постоянен силен поток на парата

Лесно отстранява гънките

- Пара без прекъсване до 40 г/мин.
- Парен удар до 160 г за най-упоритите гънки

Удобно гладене

- По-дълъг шнур (3 м) за максимален обсег
- Ергономична дръжка с меко покритие за удобство при продължително гладене

Лесно гладене на всякакви тъкани


- Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips

Достига трудните места

- Върхът с пароподаване ви позволява да пускате пара в трудни за достигане части

Акценти

По-дълъг шнур (3 м)



С по-дългия 3-метров шнур можете лесно да достигате до краищата на дъската за гладене, даже и по-далече!

Гладеща плоча SteamGlide



Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips. Тя има превъзходна устойчивост на издраскване, плъзга се отлично и е лесна за почистване.

Парен удар до 160 г



Прилагането на парен удар освобождава поток от пара до 160 г за премахване дори и на най-упоритите гънки.

Спецификации

Акcesoари

Включено в комплекта: Вградено навиване на кабела за лесно прибиране на шнура

Удобно гладене

Допълнително удобство: 360 градуса свобода на кабела, Мек захват

Управление на защитата срещу накип: Двойна система против котлен камък

Дължина на кабела: 3 м

Без протичане: Система за спиране на прокапването

Подходящ за чешмяна вода

Вместимост на резервоара за вода: 350 мл

Премахване на гънки

Непрекъсната пара: До 40 г/мин

достигане до трудни места: Врърх с пароподаване

Пръскане

Парен удар: До 150 г/мин

Вертикално пароподаване

Лесна употреба

Управление: Температурен индикатор за готовност, Променливи настройки за парата

Бързо загряване

Гладко плъзгане

Гладеща повърхност: Гладеща плоча SteamGlide

Технически данни

Честота: 50-60

Мощност: 2400

Напрежение: 220 - 240

