

PHILIPS

Ατμοσίδερο

Azur

Προστασία υφασμάτων

GC4625



Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις από βαμβακερά και λινά Ισχυρό σιδέρωμα με πλάκα SteamGlide

Το σιδέρωμα με την πλάκα SteamGlide γίνεται ομαλά και χωρίς προσπάθεια. Ο συνδυασμός ισχυρού ατμού και εύκολης ολίσθησης είναι ιδανικός για την αφαίρεση των τσακίσεων και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα!

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις

- Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό
- Βολή ατμού έως 160 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Ασφαλές σιδέρωμα

- Η ηλεκτρονική ασφάλεια διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του αφύλακτου σίδηρου
- Προστασία ευαίσθητων υφασμάτων για σιδέρωμα με ατμό

Άνετο σιδέρωμα

- Μαλακή λαβή για διαρκή άνεση όταν σιδερώνετε
- Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. για μεγαλύτερη ευκολία

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία

- Το άκρο ατμού σας επιτρέπει τη χρήση ατμού σε δυσπρόσιτα σημεία

Χαρακτηριστικά

Ασφάλεια αυτόματης διακοπής λειτουργίας




Η ηλεκτρονική ασφάλεια αυτόματης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιεί αυτομάτως το σίδερο αν το αφήσετε αφύλακτο ή πάρει κλίση.

Προστασία ευαίσθητων υφασμάτων



Με την προστασία ευαίσθητων υφασμάτων μπορείτε να σιδερώνετε τα ευαίσθητα ρούχα σας σε χαμηλή θερμοκρασία με μέγιστο ατμό χωρίς να δημιουργείται γυαλάδα.

Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ.



Χάρη στο πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. του σίδηρου Philips, μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας - κι ακόμα πιο μακριά!

Βολή ατμού έως 160 γρ.



Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Κλιπ συγκράτησης καλωδίου για εύκολη αποθήκευση του καλωδίου, Προστασία ευαίσθητων υφασμάτων

Άνετο σιδέρωμα

Επιπλέον άνεση: Ελευθερία καλωδίου 360 μοιρών, Μαλακή λαβή

Προστασία κατά των αλάτων: Διπλή προστασία από τα άλατα

Μήκος καλωδίου: 3 ιγ

Χωρίς διαρροές: Σύστημα διακοπής σταξίματος

Ασφαλής χρήση: Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμένει αφύλακτο, Υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου σε περίπτωση πτώσης

Χρήση και με νερό βρύσης:

Και

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 350 ml

Αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: Έως και 40 γρ/λεπτό

Φτάνει στα δύσκολα σημεία: Ενεργό Άκρο Ατμού

Ψεκασμός: Και

Βολή ατμού: Έως και 160 γρ/λεπτό

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα: Και

Εύκολη χρήση

Χειριστήριο: Λυχνία ετοιμότητας θερμοκρασίας,

Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού

Γρήγορη προθέρμανση: Και

Γλιστράει εύκολα

Πλάκα: Πλάκα SteamGlide

Τεχνικές προδιαγραφές

Συχνότητα: 50-60

Ρεύμα: 2400

Τάση: 220 - 240

