

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

Azur Ionic

Ionic DeepSteam

GC4630



Verwijdert gemakkelijk kreuken uit katoen en linnen

Krachtig strijken met Ionic DeepSteam

Dankzij Ionic DeepSteam verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken. Dit krachtige stoomstrijkijzer produceert 50% kleinere stoomdeeltjes die diep in stoffen als katoen en linnen dringen en eenvoudig een geweldig resultaat bieden!

Eenvoudig kreuken uit katoen en linnen verwijderen

- 50% kleinere stoomdeeltjes komen dieper in de meest hardnekkige kreuken
- Stoomstoot tot 150 g voor de meest hardnekkige kreuken
- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit
- Continue stoomproductie tot 40 g/min.

Veilig strijken

- Apparaat schakelt zichzelf uit indien u het even niet gebruikt

Comfortabel strijken


- Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Voor moeilijk bereikbare plaatsen

- De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

Kenmerken

Ionic DeepSteam




Het ionisatieproces zorgt voor kleinere stoomdeeltjes die nog dieper in de stof gaan. Zo worden de meest hardnekkige kreuken eenvoudig verwijderd.

SteamGlide-zoolplaat



De SteamGlide is de beste zoolplaat van Philips - bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Automatische uit-functie



Dankzij de elektronisch geregelde automatische afslag schakelt het strijkijzer zichzelf uit wanneer het een tijdje niet wordt gebruikt of wanneer het omvalt.

Accessoires

Meegeleverd: Slim opbergen dankzij de snoerwikkelaar

Comfortabel strijken

Extra comfort: Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden), Zachte handgreep

Antikalksysteem: Dubbelactief antikalksysteem

Snoerlengte: 3 m

Geen lekkage: Drip Stop-systeem

Veilig in gebruik: Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt. Voldoet ruimschoots aan internationale valproefnormen

Geschikt voor kraanwater

Capaciteit waterreservoir: 335 ml

Kreuken verwijderen

Continue stoom: Tot 40 g/min

Ionic DeepSteam: Ionic DeepSteam

voor moeilijk bereikbare plekje: Stoomtip Spray

Extra stoomstoot: Tot 150 g/min

Verticale stoom

Eenvoudig te gebruiken

Controle: Indicatielampje voor temperatuur, Variabele stoominstellingen

Snelle opwarming

Soepel glijden

Zoolplaat: SteamGlide-zoolplaat

Technische specificaties

Frequentie: 50-60

Vermogen: 2400

Voltage: 220 - 240

