

PHILIPS

Ferro a vapor

Azur Ionic

Ionic DeepSteam

GC4630



Remove facilmente os vincos de algodão e linho

Engomar potente com Ionic DeepSteam

Remova até os vincos mais difíceis com o Ionic DeepSteam. Este poderoso ferro a vapor cria 50% mais partículas de vapor, penetrando nos tecidos resistentes como algodão e linho para que obtenha os melhores resultados!

Remoção fácil de vincos em algodão e linho

- Partículas de vapor 50% mais pequenas penetram em profundidade em vincos difíceis
- Jacto de vapor até 150 g para os vincos mais persistentes
- A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips
- Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

Engomar seguro

- Função desligar automático de segurança quando o ferro não é utilizado

Engomar confortável


- Pega suave para maior conforto enquanto passa a ferro

Chega às zonas mais difíceis

- A função Steam Tip permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

Destques

Ionic DeepSteam




O processo de ionização cria pequenas partículas de vapor que penetram mais fundo no tecido. Isto significa que até os vincos mais difíceis desaparecem facilmente.

Base do ferro SteamGlide



A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

Desligar automático de segurança



A função desligar automático de segurança desliga automaticamente o ferro quando não estiver a ser utilizado, (na posição vertical ou horizontal).

Especificações

Acessórios

Incluído na embalagem: Enrolador do fio para fácil arrumação

Engomar confortável

Conforto adicional: Mobilidade do fio de 360 graus, Pega suave

Manutenção anti-calcário: Sistema Double Active Calc

Comprimento do cabo: 3 m

Sem fugas: Sistema antipingos

Utilização segura: Desactivação automática quando o ferro não é utilizado, Excede as normas internacionais de resistência a quedas

Adequado água da torneira

Capacidade do depósito da água: 335 ml

Remoção de vincos

Vapor contínuo: Até 40 g/min

Ionic DeepSteam: Ionic DeepSteam

Alcance de zonas difíceis: Steam Tip

Borrifador

Jacto de super vapor: Até 150 g/min

Vapor vertical

Fácil de utilizar

Comando: Luz indicadora de temperatura pronto a usar, Várias posições de vapor

Aquecimento rápido

Deslizar suave

Base: Base do ferro SteamGlide

Especificações técnicas

Frequência: 50-60

Alimentação: 2400

Voltagem: 220 - 240

