

PHILIPS

Парна ютия

Azur Ionic

Йонизирана пара DeepSteam

GC4640



Премахва лесно гънки от памук и лен

Мощно гладене с йонизирана пара DeepSteam

Премахвайте и най-упоритите гънки благодарение на йонизираната пара DeepSteam. Тази мощна парна ютия създава 50% по-малки частици пара, които проникват надълбоко в трудни тъкани като памук и лен, а така лесно ще получите добри резултати!

Лесно премахване на гънки от памук и лен

- 50% по-малките частици пара проникват по-дълбоко в упоритите гънки
- Парен удар до 150 г за най-упоритите гънки
- Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips
- Пара без прекъсване до 40 г/мин.

Глади безопасно

- Електронно защитно изключване, когато ютията е оставена без надзор

Удобно гладене

- Ергономична дръжка с меко покритие за удобство при продължително гладене

Достига трудните места


- Върхът с пароподаване ви позволява да пускате пара в трудни за достигане части

Безопасно съхранение

- Капакът за защита от нагряване позволява незабавно и безопасно прибиране

Акценти

Йонизирана пара DeepSteam




Йонизацията дава по-малки частици пара, които проникват по-дълбоко в тъканите. Това означава, че и най-трудните гънки ще бъдат лесно премахвани.

Гладеща плоча SteamGlide



Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips. Тя има превъзходна устойчивост на издраскване, плъзга се отлично и е лесна за почистване.

Автоматично предпазно изключване



Електронното защитно изключване изключва автоматично ютията, ако е оставена без надзор или се преобърне.

Капак за защита от нагряване



Капакът за защита от нагряване позволява незабавно и безопасно прибиране.

Спецификации

Акcesoари

Включено в комплекта: Вградено навиване на кабела за лесно прибиране на шнура, Капак за защита от нагряване

Удобно гладене

Допълнително удобство: 360 градуса свобода на кабела, Мек захват

Управление на защитата срещу накип: Двойна система против котлен камък

Дължина на кабела: 3 м

Без протичане: Система за спиране на прокапването

Безопасна употреба: Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор, Превъзхожда международните стандарти за устойчивост на изпускане

Подходящ за чешмяна вода

Вместимост на резервоара за вода: 335 мл

Премахване на гънки

Непрекъсната пара: До 40 г/мин

Йонизирана пара DeepSteam: Йонизирана пара DeepSteam

достигане до трудни места: Врх с пароподаване

Пръскане

Парен удар: До 150 г/мин

Вертикално пароподаване

Лесна употреба

Управление: Температурен индикатор за готовност, Променливи настройки за парата

Бързо загряване

Гладко плъзгане

Гладеща повърхност: Гладеща плоча SteamGlide

Технически данни

Честота: 50-60

Мощност: 2400

Напрежение: 220 - 240

