

PHILIPS

Парна ютия

Azur

Автоматично изключване

GC4720



Премахва лесно гънките

Мощно гладене с гладеща плоча SteamGlide

С гладещата плоча SteamGlide на тази ютия гладенето е гладко и без усилие. Нейната мощна пара и гладене без усилие са идеална комбинация за премахване на гънки и получаване на добри резултати!

Лесно отстранява гънките

- Пара без прекъсване до 40 г/мин.
- Парен удар до 165 г за най-упоритите гънки

Забележително изпълнение

- Мощността 2400 W позволява постоянен силен поток на парата

Лесно гладене на всякакви тъкани

- Идеалният баланс между плъзгане и изпъване

Удобно гладене

- По-дълъг шнур (3 м) за максимален обсег

Достига трудните места

- Върхът с пароподаване ви позволява да пускате пара в трудни за достигане части

Акценти

SteamGlide PLUS



За най-добри резултати ви е необходима гладеща повърхност, която има оптимален баланс между плъзгане и изпъване. Това се предлага с SteamGlide PLUS, със зона за лесно плъзгане и зона за идеално изпъване.

2400 W




Мощността 2400 W позволява постоянен силен поток на парата.

Пароподаване до 40 г/мин.




Парната ютия Philips с непрекъснато пароподаване до 40 г/мин осигурява идеалното количество пара за ефективно отстраняване на всички гънки.

По-дълъг шнур (3 м)



С по-дългия 3-метров шнур на вашата ютия Philips можете лесно да достигате до краищата на дъската за гладене, а даже и по-далеч!

Автоматично предпазно изключване



Електронното защитно изключване изключва автоматично ютията, ако е оставена без надзор или се преобърне.

Парен удар до 165 г

Парният удар на ютията от 165 г ви позволява лесно да премахвате дори и най-упоритите гънки.

Спецификации

Акесоари

Включено в комплекта: Вградено навиване на кабела за лесно прибиране на шнура

Удобно гладене

Допълнително удобство: 360 градуса свобода на кабела, Мека дръжка

Управление на защитата срещу накип: Двойна система против котлен камък

Дължина на кабела: 3 м

Без протичане: Система за спиране на прокапването

Безопасна употреба: Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор, Превъзхожда международните стандарти за устойчивост на изпускане

Подходящ за чешмяна вода

Вместимост на резервоара за вода: 350 мл

Премахване на гънки

Непрекъсната пара: До 40 г/мин

Достига трудно достъпните места: Връх с пароподаване

Пръскане

Парен удар: До 165 г/мин

Вертикално пароподаване

Лесна употреба

Управление: Температурен индикатор за готовност, Променливи настройки за парата

Бързо загряване

Гладко плъзгане

Гладеща повърхност: Гладеща плоча SteamGlide

Технически данни

Честота: 50-60

Power: 2400

Напрежение: 220 - 240

Тегло: 1,7 кг

Вместимост на резервоара за вода: 350 мл

