

PHILIPS

Σίδερο ατμού

Azur

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

GC4720



Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις

Ισχυρό σιδέρωμα με πλάκα SteamGlide

Το σιδέρωμα με την πλάκα SteamGlide γίνεται ομαλά και χωρίς προσπάθεια. Ο συνδυασμός ισχυρού ατμού και εύκολης ολίσθησης είναι ιδανικός για την αφαίρεση των τσακίσεων και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα!

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

- Συνεχής παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων.
- Βολή ατμού έως 165 γρ./λεπτό για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Ισχυρή απόδοση

- Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

- Η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην ολίσθηση και το σιδέρωμα χωρίς τσακίσεις

Άνετο σιδέρωμα

- Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. για μεγαλύτερη ευκολία

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία

- Το άκρο ατμού σας επιτρέπει τη χρήση ατμού σε δυσπρόσιτα σημεία

Χαρακτηριστικά

SteamGlide PLUS



Για να έχετε τέλειο αποτέλεσμα χρειάζεστε μια πλάκα που διαθέτει βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στην ολίσθηση και το σιδέρωμα χωρίς τσακίσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχεται μέσω του SteamGlide PLUS με τις ζώνες εύκολης ολίσθησης και άψογου σιδερώματος χωρίς τσακίσεις.

2400 Watt



Η ισχύς των 2400 Watt σας εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό




Η συνεχής παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 165 γρ./λεπτό

Χρησιμοποιώντας τη βολή ατμού απελευθερώνετε ατμό έως και 165 γρ./λεπτό, δαμάζοντας ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις.

Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ.



Χάρη στο πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ., μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας - κι ακόμα πιο μακριά!

Ασφάλεια αυτόματης διακοπής λειτουργίας



Η ηλεκτρονική ασφάλεια αυτόματης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιεί αυτομάτως το σίδερο αν το αφήσετε αφύλακτο ή πάρει κλίση.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Κλιπ συγκράτησης καλωδίου για εύκολη αποθήκευση του καλωδίου

Άνετο σιδέρωμα

Επιπλέον άνεση: Ελευθερία καλωδίου 360 μοιρών, Μαλακή λαβή

Προστασία κατά των αλάτων: Διπλό ενεργό σύστ. προστασίας από άλατα

Μήκος καλωδίου: 3 m

Χωρίς διαρροές: Σύστημα διακοπής σταζίματος

Ασφαλής χρήση: Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμένει αφύλακτο, Υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου σε περίπτωση πτώσης

Χρήση και με νερό βρύσης

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 350 ml

Αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: Έως και 40 γρ./λεπτό φτάνει τα δύσκολα σημεία: Ενεργό Άκρο Ατμού Ψεκασμός

Βολή ατμού: Έως και 165 γρ./λεπτό

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Εύκολο στο χρήση

Χειριστήριο: Λυχνία ετοιμότητας θερμοκρασίας, Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού

Γρήγορη προθέρμανση

Γλιστράει εύκολα

Πλάκα: Πλάκα SteamGlide

Τεχνικές προδιαγραφές

Συχνότητα: 50-60

Ρεύμα: 2400

Τάση: 220 - 240

