

# PHILIPS

## Fer vapeur

### Azur

Fonction Arrêt automatique

GC4720



## Élimination aisée des faux plis

### Repassage puissant avec semelle SteamGlide

La semelle SteamGlide du fer vous assure un repassage uniforme et sans effort. Son débit vapeur puissant et sa glisse optimale permettent d'éliminer les faux plis pour un résultat impeccable.

#### Élimination aisée des faux plis

- Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min
- Effet pressing jusqu'à 165 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

#### Performances exceptionnelles

- Puissance de 2 400 W pour un débit vapeur continu et élevé

#### Glisse facile sur tous les tissus

- L'équilibre parfait entre glisse et étirement

#### Repassage agréable

- Cordon ultralong de 3 m pour une maniabilité optimale

#### Accès aux zones difficiles

- La pointe effilée à vapeur permet d'atteindre les zones difficiles.

## Points forts

### SteamGlide PLUS



Pour obtenir un repassage impeccable, la semelle du fer doit offrir un équilibre optimal entre la glisse et l'étirement. C'est le cas avec la semelle SteamGlide PLUS dotée d'une zone favorisant la glisse et d'une zone permettant d'étirer parfaitement le tissu.

### 2 400 W




Puissance de 2 400 W pour un débit vapeur continu et élevé

### Débit vapeur jusqu'à 40 g/min



Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.

### Cordon ultralong de 3 m



Avec le cordon ultralong de 3 mètres de votre fer Philips, vous atteignez facilement les bords de la planche à repasser, et même plus !

### Arrêt automatique



Le système d'arrêt électronique éteint automatiquement le fer à repasser s'il n'est pas utilisé ou s'il tombe.

### Effet pressing jusqu'à 165 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

## Caractéristiques

### Accessoires

**Inclus:** Attache-cordon pour un rangement aisé

### Repassage agréable

**Plus de confort:** Rotation du cordon à 360°,

Poignée antidérapante

**Système anticalcaire:** Système anticalcaire double action

**Longueur du cordon:** 3 m

**Aucune fuite:** Système antigoutte

**Utilisation sûre:** Arrêt automatique en cas de non-utilisation du fer, Conformité parfaite aux normes internationales sur la résistance aux chutes

**Eau du robinet utilisable**

**Capacité du réservoir d'eau:** 350 ml

### Élimination des faux plis

**Débit vapeur continu:** Jusqu'à 40 g/min

**Accès aux zones les plus délicates:** Pointe à vapeur additionnelle

**Spray**

**Effet pressing:** Jusqu'à 165 g/min

**Défroissage vertical**

### Facile à utiliser

**Contrôle:** Témoin de chauffe, Vapeur réglable

**Temps de chauffe rapide**

### Glisse en douceur

**Semelle:** Semelle SteamGlide

### Spécificités techniques

**Fréquence:** 50-60

**Alimentation:** 2 400

**Tension:** 220 - 240

**Poids:** 1,7 kg

**Capacité du réservoir d'eau:** 350 ml

