

Philips Azur Ionic
Парна ютия

Йонизирана пара DeepSteam

GC4730



Премахва лесно гънки от памук и лен

Мощно гладене с йонизирана пара DeepSteam

Премахвайте и най-упоритите гънки благодарение на йонизираната пара DeepSteam. Тази мощна парна ютия създава 50% по-малки частици пара, които проникват надълбоко в трудни тъкани като памук и лен, а така лесно ще получите добри резултати!

Лесно гладене на всякакви тъкани

- Идеалният баланс между плъзгане и изпъване

Удобно гладене

- По-дълъг шнур (3 м) за максимален обсег

Достига трудните места

- Върхът с пароподаване ви позволява да пускате пара в трудни за достигане части

Глади безопасно

- Електронно защитно изключване, когато ютията е оставена без надзор


Лесно премахване на гънки от памук и лен

- 50% по-малките частици пара проникват по-дълбоко в упоритите гънки
- Пара без прекъсване до 40 г/мин.
- Парен удар до 170 г за най-упоритите гънки

PHILIPS

Акценти

Ионизирана пара DeepSteam



Ионизацията дава по-малки частици пара, които проникват по-дълбоко в тъканите. Това означава, че и най-трудните гънки ще бъдат лесно премахвани.

SteamGlide PLUS



За най-добри резултати ви е необходима гладеща повърхност, която има оптимален баланс между плъзгане и изпъване. Това се предлага с SteamGlide PLUS, със зона за лесно плъзгане и зона за идеално изпъване.

Парен удар до 170 г




Прилагането на парен удар освобождава поток от пара до 170 г за премахване дори и на най-упоритите гънки.

Автоматично предпазно изключване



Електронното защитно изключване изключва автоматично ютията, ако е оставена без надзор или се преобърне.

По-дълъг шнур (3 м)



С по-дългия 3-метров шнур можете лесно да достигате до краищата на дъската за гладене, даже и по-далече!

Спецификации

Акcesoари

- Включено в комплекта: Вградено навиване на кабела за лесно прибиране на шнура

Удобно гладене

- Допълнително удобство: 360 градуса свобода на кабела, Мек захват
- Управление на защитата срещу накип: Двойна система против котлен камък
- Дължина на кабела: 3 м
- Без протичане: Система за спиране на прокапването
- Безопасна употреба: Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор, Превъзхожда международните стандарти за устойчивост на изпускане
- Подходящ за чешмяна вода
- Вместимост на резервоара за вода: 335 мл

Премахване на гънки

- Непрекъсната пара: До 40 г/мин
- Ионизирана пара DeepSteam: Ионизирана пара DeepSteam
- достигане до трудни места: Върх с пароподаване
- Пръскане
- Парен удар: До 170 г/мин
- Вертикално пароподаване

Лесна употреба

- Управление: Температурен индикатор за готовност, Промениви настройки за парата
- Бързо загряване

Гладко плъзгане

- Гладеща повърхност: Гладеща плоча SteamGlide

Технически данни

- Честота: 50-60
- Мощност: 2400
- Напрежение: 220 - 240
- Тегло: 1,7 кг
- Вместимост на резервоара за вода: 350 мл



Дата на издаване
2017-11-03

Версия: 3.0.1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com