

# PHILIPS

Stoomstrijkijzer

Azur

45 g/min. stoom; stoomstoot van 160 g

SteamGlide Plus-zoolplaat

2400 watt

GC4845/02



## Ontworpen voor perfectie

### Strijken met krachtige stoomprestaties

Dankzij het optimale ontwerp en gewicht glijdt dit nieuwe Philips Azur-strijkijzer gemakkelijk over uw kleding, zelfs op de moeilijk bereikbare plaatsen. In combinatie met de krachtige stoomprestaties bent u verzekerd van een perfect resultaat.

#### Eenvoudig kreukels verwijderen

- Stoomproductie tot 45 g/min. voor gladdere strijkresultaten
- 2400 W voor een korte opwarmtijd
- Stoomstoot tot 160

#### Soepel glijden over alle stoffen

- SteamGlide Plus: de perfecte balans tussen glijden en strak trekken

#### Langere levensduur

- Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

#### Ontworpen voor een perfect resultaat

- Optimaal ontwerp waardoor het strijkijzer gemakkelijk over de kleding glijdt.
- Lichtgewicht strijkijzer waarmee u gemakkelijk over de strijkplank beweegt.
- De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen
- Reservoir met zijklep

# Kenmerken


## Dubbelactief antikalksysteem



### Double active calc

Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.

## Stoomtip



### Steam tip


De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.

## Stoomstoot tot 160



De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuen.


## Gebruiksvriendelijk



### Easy to handle

Het Philips-stoomstrijkijzer is zo ontworpen dat het gemakkelijk over de kleding glijdt en zelfs op de moeilijk te bereiken plaatsen komt.

## Lichtgewicht strijkijzer



Dankzij het optimale gewicht van 1,6 kg zet u het strijkijzer moeiteloos telkens weer op de hielsteun en weer vlak op de strijkplank.

## 2400 W voor een korte opwarmtijd

# 2400W max

2400 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering


## Stomen tot 45 g/min.



### 45 g

Continue stoomproductie tot 45 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuen efficiënt te verwijderen.

## Gemakkelijk vullen



### Sideways opening

Reservoir met zijklep

## SteamGlide Plus-zoolplaat

De beste resultaten krijgt u met een zoolplaat die een optimale balans heeft tussen glijden en strak trekken. De SteamGlide Plus-zoolplaat heeft een zone waarmee u uitstekend over de stof glijdt en een zone waarmee u de stof perfect strak trekt.

# Specificaties

## **Snelle en krachtige verwijdering van kreuken**

Continue stoomproductie: 45 g/min

Stoomstoot: 160 g

Variabele stoominstellingen

Verticaal stomen

Stoomtip

Zoolplaat: SteamGlide Plus

Spray

Vermogen: 2400 W

## **Comfortabel strijken**

Snoerlengte: 2,5 m

## **Gebruiksvriendelijk**

Snel en eenvoudig vullen

Druppelstop

Capaciteit waterreservoir: 350 ml

Opbergvak voor snoer: Snoerclip

Netsnoerlengte: 2,5 m

Water bijvullen en legen: Zijklep

Beveiliging: automatische uitschakeling

Zachte handgreep

## **Ontkalkingsfunctie**

Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean

## **Technische specificaties**

Voltage: 220 - 240 volt

Gewicht van strijkijzer: 1,6 kg

