

# PHILIPS

Ferro a vapor

Azur

Vapor 45 g/min.; jacto de vapor  
160 g

Base do ferro SteamGlide

2600 Watts

GC4846/02



## Concebido para a perfeição

Este novo Azur é fornecido com design e peso otimizados para manusear facilmente o ferro sobre a roupa, mesmos nas áreas difíceis de alcançar. Juntamente com o desempenho de vapor poderoso, tem tudo aquilo que necessita para resultados perfeitos.

### Remove facilmente os vincos

- Saída de vapor até 45 g/min. para uma melhor remoção dos vincos
- 2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho poderoso
- Jacto de vapor até 160 g

### Desliza facilmente em todos os tecidos

- A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

### Longa duração

- O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

### Concebido para resultados perfeitos

- Design perfeito para manusear o ferro facilmente sobre a peça de roupa
- Leve para mover o ferro facilmente dentro e fora da tábua
- A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso
- Tampa de enchimento de abertura lateral

# Destques


## Sistema Double Active Calc



### Double active calc

O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticálcio e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

## Ponta de vapor



### Steam tip


A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para obter os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais estreitas e complicadas.

## Base do ferro SteamGlide



A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.


## Fácil de manusear



### Easy to handle

O ferro a vapor Philips foi concebido para ser facilmente manuseado sobre a peça de roupa e para lhe permitir alcançar até as áreas mais difíceis.

## Ferro leve



O ferro tem o peso ideal de 1,6 kg facilitando a colocação constante do peso sobre a tábua e de volta no seu descanso.

## 2600 W para um aquecimento rápido

# 2600 W max

2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho poderoso.

## Vapor de até 45 g/min.



### 45 g

A saída de vapor contínuo até 45 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.


## Jacto de vapor até 160 g



### 160 g boost

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

## Carregamento fácil



### Sideways opening

Tampa de enchimento de abertura lateral

# Especificações

## Remoção de vincos rápida e potente

Saída contínua de vapor: 45 g/min

Jacto de vapor: 160 g

Várias posições de vapor

Vapor vertical

Ponta de vapor

Base: SteamGlide

Borrifador

Alimentação: 2600 W

## Engomar confortável

Comprimento do cabo de alimentação: 2,5 m

## Fácil de utilizar

Enchimento rápido e fácil

Sistema anti-pingos

Capacidade do depósito da água: 350 ml

Compartimento do fio: Mola para o fio

Comprimento do cabo de alimentação: 2,5 m

## Gestão do calcário

Solução de limpeza do calcário: Limpeza de calcário de dupla acção

## Especificações técnicas

Voltagem: 220 - 240 V

Peso do ferro: 1,6 kg

