

PHILIPS

Ατμοσίδερο

Azur

Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 180 γρ.

Πλάκα SteamGlide

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

2600 Watt

GC4851/02



Με στόχο την τελειότητα

Σίδερο με πανίσχυρη απόδοση ατμού

Το νέο Philips Azur διαθέτει εργονομική σχεδίαση και ιδανικό βάρος για τον εύκολο χειρισμό του σίδερου πάνω στα ρούχα, ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Σε συνδυασμό με την πανίσχυρη απόδοση ατμού, σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για τέλεια αποτελέσματα.

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις

- 2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση
- Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων
- Βολή ατμού 180 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

- Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Ασφαλές σιδέρωμα


- Το σίδερο απενεργοποιείται αυτόματα όταν μένει χωρίς επίβλεψη

Σχεδιασμένο για τέλεια αποτελέσματα

- Εξαιρετικός σχεδιασμός, για εύκολο χειρισμό του σίδερου πάνω στα ρούχα
- Ελαφρύ σίδερο για ευκολία και άνεση κινήσεων
- Το άκρο ατμού σας επιτρέπει τη χρήση ατμού σε δυσπρόσιτα σημεία
- Πλαϊνό άνοιγμα γεμίματος

Χαρακτηριστικά

Ενεργό Άκρο Ατμού




Το μοναδικό άκρο εξαγωγής ατμού του σίδηρου Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.

Πλάκα SteamGlide




Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδηρό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

Εύχρηστο



Το ατμοσίδηρο Philips είναι σχεδιασμένο για εύκολο χειρισμό πάνω στα ρούχα και άνετη προσέγγιση ακόμη και των πιο δύσκολων περιοχών.

Ελαφρύ σίδερο



Το σίδερο έχει ένα ιδανικό βάρος 1,6 κιλών, κάνοντας παιχνιδάκι τη συνεχή μετακίνησή του από τη βάση στη σιδερώστρα και πάλι πίσω.

2600 W για γρήγορη θέρμανση

**2600 W
max**

2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση.

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό



Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 180 γρ.



Χάρη στη βολή ατμού 180 γρ., μπορείτε να εξαφανίσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες ζάρες.

Εύκολο γέμισμα



Πλαϊνό άνοιγμα γεμίσματος

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

**Safety
auto
off**

Το σίδερο απενεργοποιείται αυτόματα όταν μένει χωρίς επίβλεψη. Όταν το αφήνετε στη βάση του, απενεργοποιείται σε 8 λεπτά, ενώ όταν το αφήνετε στην πλάκα ή στο πλάι, χρειάζονται μόλις 30 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί.

Προδιαγραφές

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Πλάκα: SteamGlide

Συνεχόμενη παροχή ατμού: 50 γρ./λεπτό

Βολή ατμού: 180 g

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Ψεκασμός

Ενεργό Άκρο Ατμού

Ρεύμα: 2600 W

Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού

Άνετο σιδέρωμα

Μήκος καλωδίου: 2,5 m

Εύκολη χρήση

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 350 ml

Λειτουργία διακοπής σταξίματος

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Κλιπ καλωδίου

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Γρήγορο και εύκολο γέμισμα

Διαχείριση αλάτων

Λύση καθαρισμού αλάτων: Διπλό ενεργό σύστημα καθαρ. αλάτων

Τεχνικές προδιαγραφές

Βάρος σιδήρου: 1,6 κ.

Τάση: 220 - 240 V

Μήκος καλωδίου: 2,5 μ.

