

# PHILIPS

Stoomstrijkijzer

Azur

50 g/min. stoom; stoomstoot van 200 g

SteamGlide Plus-zoolplaat

Beveiliging: automatische uitschakeling

2600 watt

GC4870/02



## Ontworpen voor perfectie

### Strijken met Ionic DeepSteam

Dit nieuwe Philips Azur-stoomstrijkijzer is uitgerust met de unieke Ionic DeepSteam-functie voor het beste resultaat bij hardnekkige kreuken in katoen en linnen. Bovendien heeft dit strijkijzer een optimaal ontwerp en gewicht voor een perfect resultaat.

#### Soepel glijden over alle stoffen

- SteamGlide Plus: de perfecte balans tussen glijden en strak trekken

#### Ontworpen voor een perfect resultaat

- Optimaal ontwerp waardoor het strijkijzer gemakkelijk over de kleding glijdt.
- Lichtgewicht strijkijzer waarmee u gemakkelijk over de strijkplank beweegt.
- De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen
- Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing
- Reservoir met zijklep

#### Eenvoudig kreukels verwijderen

- Stoomstoot van 200 g
- 2600 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering
- Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

#### Ionic DeepSteam


- Kleinere stoomdeeltjes komen dieper in de meest hardnekkige vouwen



asimpleswitch.com


# Kenmerken

## Stoomtip



De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.


## Gebruiksvriendelijk



### Easy to handle

Het Philips-stoomstrijkijzer is zo ontworpen dat het gemakkelijk over de kleding glijdt en zelfs op de moeilijk te bereiken plaatsen komt.

## Lichtgewicht strijkijzer



Dankzij het optimale gewicht van 1,6 kg zet u het strijkijzer moeiteloos telkens weer op de hielsteun en weer vlak op de strijkplank.

## Stoomstoot van 200 g



Stoomstoot van 200 g

## 2600 W voor een korte opwarmtijd




2600 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

## Stomen tot 50 g/min.




Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

## Ionic DeepSteam




Het ionisatieproces zorgt voor kleinere stoomdeeltjes die nog dieper in de stof gaan. Zo worden de meest hardnekkige kreuken eenvoudig verwijderd.

## Automatische uitschakeling



Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.

## Gemakkelijk vullen



### Sideways opening

Reservoir met zijklep

## SteamGlide Plus-zoolplaat

De beste resultaten krijgt u met een zoolplaat die een optimale balans heeft tussen glijden en strak trekken. De SteamGlide Plus-zoolplaat heeft een zone waarmee u uitstekend over de stof glijdt en een zone waarmee u de stof perfect strak trekt.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## **Snelle en krachtige verwijdering van kreuken**

Zoolplaat: SteamGlide Plus  
Continue stoomproductie: 50 g/min  
Stoomstoot: 200 g  
Verticaal stomen  
Ionic DeepSteam  
Variabele stoominstellingen  
Spray  
Stoomtip  
Vermogen: 2600 W

## **Gebruiksvriendelijk**

Capaciteit waterreservoir: 350 ml  
Druppelstop  
Zachte handgreep  
Beveiliging: automatische uitschakeling  
Opbergvak voor snoer: Snoerclip  
Netsnoerlengte: 2,5 m  
Water bijvullen en legen: Zijklep

## **Ontkalkingsfunctie**

Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean

## **Technische specificaties**

Gewicht van strijkijzer: 1,6 kg  
Voltage: 220 - 240 volt

