

# PHILIPS

## 蒸汽电熨斗

### Azur Pro

2100 瓦

40 克/分钟蒸汽输出；210 克蒸汽束喷射

T-ionicGlide 底板

安全自动关熄 + 防水垢



GC4881/28



## 强劲成就每一次的平坦

### 强劲的蒸汽，快速熨平褶皱

Azur Pro 蒸汽电熨斗蒸汽强劲，能够快速完成熨烫，实现出色效果。现在，新增快速顺滑熨烫功能，水箱容量加大，并内置除垢容器，让熨烫变得如此轻松

#### 快速加热的强大性能

- 2100 瓦，快速加热
- 高达 50 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果卓越
- 蒸汽束喷射可达 210 克

#### 在各种可熨面料上顺畅滑动

- T-ionicGlide 钛离子全方位顺滑底板 – 我们的五星级底板

#### 熨烫更舒适

- 加大的 350 毫升容量水箱，免却重复注水的麻烦
- 在熨烫过程中易于抓握，操作方便
- 2.5 米电源线，熨烫范围加大
- 底板前端尖形设计，带来卓越的控制和可视性

#### 安全熨烫

- 内置除垢容器可在熨烫期间收集水垢
- 熨斗在无人看管时会自动关闭

# 产品亮点

## 蒸汽输出可达 50 克/分钟



高达 50 克/分钟的持续蒸汽输出可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。

## 防滑手柄



在蒸汽电熨斗上安装一个设计良好的软质手柄，会使熨烫过程变得加倍舒适。

## T-ionicGlide 钛离子全方位顺滑底板




5 星评级的 T-ionicGlide 钛离子全方位顺滑底板集成钛氧化物层，加倍顺滑、抗刮擦。

## 350 毫升容量水箱



加大的 350 毫升容量水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫多件衣物。

## 底板前端尖型设计



底板前端尖形设计，带来卓越的控制和可视性

## 内置除垢容器




我们专门设计的内置除垢容器可在熨烫期间收集水垢颗粒。自动清洁流程可将熨斗内的水垢冲出，从而长期确保稳定的熨烫效果。

## 自动断电



蒸汽电熨斗无人看管时将会自动关闭。在搁架静置 8 分钟或平放在其底板上或两侧 30 秒后，将会自动关闭。

## 2.5 米电源线



一根 2.5 米长的电源线让您在熨烫期间想熨哪里就熨哪里，熨烫范围大。现在您可以毫无问题地到达熨衣板的每个角落。

## 蒸汽束喷射可达 210 克



蒸汽束喷射可达 210 克，可快速去除顽固褶皱。

## 2100 瓦，快速加热



2100 瓦可实现快速加热，带来强大的性能

# 规格

## 快速除皱

持续蒸汽: 40 克/分钟  
功率: 2100 瓦  
蒸汽束喷射: 210 克  
垂直蒸汽  
电压: 220-240 伏  
喷水

## 易于使用

水箱容量: 350 毫升  
防滴漏功能  
电源线长度: 2.5 米

安全自动关熄  
软质握把  
适合自来水

## 快速强效除皱

底板: T-ionicGlide

## 水垢处理

除垢和清洁: 双重活性除垢, 内置除垢容器, 自动清洁

## 尺寸和重量

包装尺寸 (WxHxL): 34,1\*30\*36 厘米  
产品尺寸 (WxHxL): 16\*32\*14 厘米  
包装总重量: 1.75 千克  
电熨斗的重量: 1.5 千克

## 保修

2 年全球保修

## 绿色效能

节能模式  
节能\*: 20 %  
用户手册: 100%可回收纸

