

# PHILIPS

## Паровой утюг

### Azur Pro

2800 Вт

50 г/мин, паровой удар 220 г

Подошва T-ionicGlide

Автоотключение и очистка от накипи



GC4882/80



## Всегда превосходные результаты

### Быстрое разглаживание складок благодаря мощному пару

Паровой утюг Azur Pro обеспечивает мощную подачу пара, чтобы вы могли легко и быстро справиться с глажением. Процесс станет проще благодаря невероятно гладкому скольжению, увеличенному резервуару для воды и встроенному контейнеру для накипи.

#### Безупречная работа и быстрый результат

- Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение
- Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность глажения
- Поддача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок
- Паровой удар до 220 г

#### Легко скользит по любым типам тканей

- Высококлассная подошва T-ionicGlide

#### Комфортное глажение

- Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду
- Прибор удобно держать во время глаженья
- Длинный шнур 2,5 м позволяет дотянуться до любого края гладильной доски
- Узкий носик позволяет полностью контролировать процесс

#### Бережное глажение

- Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения
- Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра



asimpleswitch.com

## Особенности

### 2800 Вт



Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение.

### Подача пара до 50 г/мин



Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

### Удобная ручка



Благодаря продуманной конструкции ручки с мягким покрытием процесс глажения станет намного более комфортным.

### Подошва T-ionicGlide




T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

### Резервуар для воды объемом 350 мл



Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду. Вы сможете погладить больше одежды за один раз.

### Заостренный носик




Узкий носик позволяет полностью контролировать процесс.

### Встроенный контейнер для накипи




Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

### Автоматическое отключение



Паровой утюг выключается автоматически, если оставлен без присмотра. Прибор выключится через 8 минут, если оставлен в вертикальном положении, или через 30 секунд, если оставлен на подошве или лежит на боку.

### Шнур 2,5 м



Длинный шнур 2,5 м не сковывает движения во время глажения — вы сможете легко дотянуться до любого края гладильной доски.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

# Характеристики

**Быстрое разглаживание складок**  
Постоянная подача пара: 50 г/мин  
Питание: 2800 Вт  
Паровой удар: 220 г  
Вертикальное отпаривание: Да  
напряжение:  
220–240 В  
Распыление воды: Да

**Легко использовать**  
Объем резервуара для воды: 350 мл  
Система "капля-стоп": Да  
Длина шнура питания: 2,5 м  
Система автоотключения: Да  
Мягкая ручка: Да

**Возможность использования водопроводной воды:** Да

**Быстрое и мощное разглаживание складок**  
Подошва: T-ionicGlide

**Борьба с накипью**  
Очистка от накипи и загрязнений: Двойная очистка от накипи, Встроенный контейнер для сбора накипи, Функция самоочистки

**Размер и вес**  
Размеры упаковки (Ш x В x Д): 34,1 \* 30 \* 36 см  
Размеры изделия (Ш x В x Д): 16 \* 32 \* 14 см  
Вес (с упаковкой): 1,75 кг  
Масса утюга: 1,5 кг

**Гарантия**  
Международная гарантия 2 года: Да

**Экологичность**  
Режим энергосбережения: Да  
Экономия энергии\*: 20 %  
Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

