

# PHILIPS

## Парна ютия

### Azur Pro

3000 вата

50 г/мин; парен удар 220 г

Гладеща повърхност T-ionicGlide

Предпазно автоизключване + anti-calc



GC4885/30



## Мощна и съвършена всеки път

### Изгладете гънките бързо с мощна пара

Парната ютия Azur Pro предоставя мощна пара, която ви позволява да приключите с гладенето за нула време и да постигнете перфектни резултати. Поддържането на контрол, свръхбързото плъзгане, лесната програма Calc Clean и по-големия резервоар за вода правят вашето гладене много по-лесно.

#### Бързо и мощно представяне

- Мощност 3000 W за бързо замяване и силна пара
- Подаване на пара до 50 г/мин за най-добро премахване на гънки
- Парният удар до 220 г помага за отстраняване на упоритите гънки

#### Удобно гладене

- По-рядко пълнене с изключително големия резервоар за вода от 350 мл
- Лесно хващане за удобство при ползване по време на гладене
- Дълъг 2,5 м кабел за голям обхват върху дъската за гладене
- Изострен връх за максимален контрол и видимост

#### Безопасност при гладене

- Функция за бързо премахване на накип, за да премахнете накип от парната си ютия
- Ютията се изключва автоматично, когато е оставена без надзор

#### Лесно гладене на всякакви тъкани

- T-ionicGlide: най-добрата ни гладеща повърхност с 5-звездна оценка

## Акценти

### 3000 W за бързо загряване



Осигурява бързо загряване и мощна производителност за по-бързо гладене

### Пара до 50 г/мин



Непрекъснатото пароподаване до 50 г/мин ви дава идеалното количество пара за ефективно отстраняване на всички гънки.

### Парен удар до 220 г



Парният удар до 220 г помага за отстраняване на упоритите гънки

### Лесно захващане



Специално проектираната мека дръжка върху горната част на парната ютия ще направи вашето гладене още по-удобно.

### Гладеща повърхност T-ionicGlide




T-ionicGlide е нашата най-добра и устойчива на надраскване гладеща повърхност с 5-звездна оценка и вграден слой титанов оксид.

### Резервоар за вода 350 мл




По-рядко пълнене с изключително големия резервоар за вода с вместимост 350 мл, така че да можете да изгладите повече дрехи на един път.

### Изострен връх




Изострен връх за максимален контрол и видимост

### Автоматично изключване



Парната ютия се изключва автоматично, когато е оставена без надзор. Тя ще се изключи след 8 минути, когато е оставена на петата ѝ, и след 30 секунди, когато е оставена на гладещата повърхност или на страни.

### 2,5 м кабел



Дългият 2,5 м кабел ви предоставя обхвата, от който се нуждаете по време на гладене. Сега достигате всички краища на дъската за гладене без никакви проблеми.

### Бързо премахване на накип



Функцията за бързо премахване на накип е най-лесният начин за премахване на накип от ютията ви и гарантира постоянна мощна пара за години напред.

# Спецификации

## Лесна употреба

Дължина на захранващия кабел: 2,5 м

Предпазно автоизключване

Мека дръжка

Вместимост на резервоара за вода:

350 мл

Спиране на прокапването

Водата от чешмата е подходяща

## Бързо отстраняване на гънки

Непрекъсната пара: 50 г/мин

Захранване: 3000 W

Парен удар: 220 гр

## Вертикално пароподаване

Напрежение: 220 – 240 V

Водна струя

## Екологична ефективност

Енергоспестяващ режим

Пестене на енергия\*: 20 %

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

## Гаранция

2 години международна гаранция

## Управление на калцирането

Декалциране и почистване: Двойно активно премахване на накип, Самопочистване

## Размер и тегло

Тегло на ютията: 1,5 кг

