

PHILIPS

Fier de călcat cu
abur

Azur Pro

3000 de Wați

50 g/min; jet de abur de 230 g

Talpă T-ionicGlide

Oprire auto de siguranță +
anticalcar



GC4887/30



Perfecțiune în călcare, de fiecare dată

Îndepărtează rapid cutele cu jetul de abur puternic

Grație jetului de abur puternic, fierul de călcat cu abur Azur Pro îți permite să calci rapid și să obții rezultate perfecte. Călcatul este acum ușor cu alunecarea extrem de rapidă, rezervorul de apă mai mare și recipientul de calcar încorporat.

Performanță rapidă și puternică

- 3000 W pentru încălzire rapidă și performanțe deosebite
- Debit de abur continuu, de până la 50 g/min, pentru o îndepărtare optimă a cutelor
- Jet de abur de până la 230 g

Alunecare ușoară pe toate tipurile de materiale

- T-ionicGlide: cea mai bună talpă de 5 stele

Călcare confortabilă

- Reumplere mai rară datorită rezervorului de apă foarte mare de 350 ml
- Mâner ușor, pentru manevrare comodă în timpul călcatului
- Cablu lung de 2,5 m, pentru acces excelent pe masa de călcat
- Vârf ascuțit, pentru control și vizibilitate optime

Călcare sigură

- Recipientul pentru calcar încorporat colectează calcarul în timpul călcării
- Fierul se oprește automat atunci când este lăsat nesupravegheat

Repere

3000 W pentru încălzire rapidă



Asigură încălzire rapidă și performanțe puternice pentru a termina rapid călcatul

Jet de abur de până la 50 g/min



Fluxul de abur continuu de până la 50 g/min îți oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Mâner ușor



Un mâner moale bine proiectat, deasupra fierului de călcat cu abur, va face sesiunea ta de călcat mai confortabilă.

Talpă T-ionicGlide




T-ionicGlide este cea mai bună talpă de alunecare și cea mai rezistentă la zgârieturi, de 5 stele, cu strat integrat de oxid de titan.

Rezervor de apă de 350 ml



Reumplere mai rară datorită rezervorului de apă foarte mare de 350 ml, astfel încât poți călca mai multe haine o dată.

Vârf ascuțit



Vârf ascuțit, pentru control și vizibilitate optime


Recipient pentru calcar încorporat



Recipientul pentru calcar conceput special și încorporat colectează particulele de calcar în timpul călcării. Procesul de curățare automată


elimină calcarul din fierul de călcat, pentru a menține performanțe consecutive de călcare, zi de zi.

Oprire automată



Fierul de călcat se oprește automat atunci când îl lași nesupravegheat. Se oprește după 8 minute dacă este lăsat în poziție verticală și după 30 de secunde dacă este lăsat pe talpă sau pe o parte laterală.

Cablu de 2,5 m



Un cablu lung de 2,5 m îți oferă accesul de care ai nevoie în timpul călcatului. Acum ai acces în fiecare punct al mesei tale de călcat, fără nicio problemă.

Jet de abur de până la 230 g



Jet de abur de până la 230 g pentru îndepărtarea rapidă a celor mai persistente cute.

Specificații

Îndepărtare rapidă a cutelor

Jet de abur continuu: 50 g/min
Alimentare: 3000 W
Jet de abur: 230 g
Jet de abur vertical
Tensiune: 220-240 V
Pulverizare cu apă

Ușor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 350 ml
Anti-picurare
Lungime cablu de alimentare: 2,5 m

Oprire automată de siguranță

Mâner moale

Poate fi folosită apa de la robinet

Îndepărtarea rapidă și puternică a cutelor

Talpă: T-ionicGlide

Gestionarea calcarului

Detartrare și curățare: Detartrare cu acțiune dublă, Recipient pentru calcar încorporat, Curățare automată

Dimensiuni și greutate

Dimensiunile ambalajului (lxHxL):

34,1*30*36 cm

Dimensiunile produsului (lxHxL): 16*32*14 cm

Greutate totală cu ambalaj: 1,75 kg

Greutatea fierului: 1,5 kg

Garanție

2 ani garanție internațională

Eficiență ecologică

Mod economic

Economie de energie*: 20 %

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

